



EFix – for et mer miljøvennlig kontor

EFix utenpåliggende TCS260

EFix TL5 er et rimelig, tilpasset utvalg av innovative armaturer som åpner for enorme energibesparelser når gamle elektromagnetiske installasjoner blir erstattet med den seneste teknologien fra Philips. Seriens optiske ytelse er i samsvar med EN-12464-normene, noe som sikrer forbedret lyskvalitet på alle bruksområder. I kombinasjon med HF-forkoblinger, gir Philips MASTER TL5 betydelige energibesparelser. Det er mulig å spare enda mer ved å bruke en Luxsense dagslysstyringsenhet integrert i armaturen. EFix har et praktisk design med både overflatemonterte og pendlede armaturer. Ved hjelp av et deksel som er lett å ta av, kan strålen tilpasses for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lyskilder og er klar til installasjon, noe som reduserer installeringstiden til et minimum. Innfelt EFix kompletterer Philips utvalg av armaturer for allmennbelysning på kontorer og butikker.

Fordeler

- Det produktet som er lettest å montere innen sitt segment
- Spesielt TL5-lyskildedesign som er tiltalende på grunn av enkelheten
- Armatur som passer til kontorer, ved hjelp av minioptikk

Funksjoner

- Enkelt design
- MASTER TL5-lamper – velegnet til bruk med høyfrekvente forkoblinger
- Minioptikk – oppfyller EN-12464-normer
- Integrert Luxsense dagslysstyring tilgjengelig
- Toppdeksel som er lett å fjerne: tillater justering av lyskjeglen for direkte/indirekte belysning

Søknad

- Kontorer
- Butikker

EFix utenpåliggende TCS260

spesifikasjoner

Type	TCS260	Tilkobling	Skyvekontakt, fra utsiden
Lyskilde	Lysrør: - 1 x eller 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W	Farge	Hvit, RAL 9016 (WH) Sølv, RAL 9006 (SI)
Lyskilde inkludert	Ja (lyskildefarge 830 eller 840)	Valgmuligheter	Lysstyring: - Luxsense dagslysstyring (LX) - Actilume multistyring (ACL)
Forkobling	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer Intelligent (HFPI) - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator, (HFR)	Materialer	Innfatning: forhåndslakkert stål Optikk: forhåndslakkert stål eller aluminium Endekapsel: Polykarbonat
Optikk	Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket (C6) Optikk med semihøy glans, dobbeltparabolsk (D6) Matt optikk, dobbeltparabolske rasterfiltre, lukket (M6) Matt speil, ribbede kryssrasterfiltre (M2) Asymmetrisk speil (A) Prismatisk/opalt kurvet polykarbonatdeksel i matt, aluminiumsoptikk med høy kvalitet (OD)	Montering	Individuelt eller på rekke ved å klikke armaturet på plass i opphengte takbraketter
		Tilbehør	Opphengssett leveres sammen med elektrisk kabel, ZCS260 SME WH eller SI
		Merknader	Leveres med lyskilder, skyvekontakt og takbraketter

Tilbehør

Ordercode 61110600

