



EFix – för ett miljövänligt kontor

EFix TPS260 för takmontage

Med armaturerna EFix för TL5 lysrör får du en mycket prisvärd och innovativ belysning, som ger stora energibesparingar – när de gamla EM-donen ersätts med Philips allra senaste belysningsteknik. Armaturfamiljens optiska prestanda, som uppfyller de senaste normerna EN-12464, ger bättre ljuskvalitet i alla anläggningar. Tillsammans med HF-don sparar Philips lysrör MASTER TL5 mycket energi. Du kan spara ännu mer energi om du har Luxsense med dagsljuskontroll i armaturerna. EFix är praktiskt utformad. Samma utförande kan monteras i tak eller nedpendlat. Eftersom armaturtaket är enkelt att ta bort kan belysningen justeras så att den blir direkt eller indirekt. EFix levereras med lysrör, färdig att installera; det förkortar installationstiden. EFix för infällt montage kompletterar Philips armatursortiment för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Fördelar

- Inom sitt segment är EFix TCS260 den enklaste produkten att installera
- Skräddarsydd TL5-armaturutformning som är tilltalande i sin enkelhet
- Armatur med minioptik lämplig för kontorsbruk

Funktioner

- Enkel design
- MASTER TL5-lampor; lämpliga att använda tillsammans med HF-don
- Minioptik med prestanda som överensstämmer med normen EN 12464
- Integrerad Luxsense dagsljuskontroll finns att tillgå
- Överdel som är lätt att ta bort: möjligt att reglera ljuskäglan till direkt eller direkt/indirekt belysning

Användning

- Kontor
- Butiker


specifikationer

EFix TPS260 för takmontage

Armatyr	TCS260
Ljuskälla	Lysrör: - 1 x eller 2 x MASTER TL5/G5/28, 35, 49, 54, 80 W
Levereras med ljuskälla	Ja (ljusfärg 830 eller 840)
Driftdon	Elektroniskt, 220 - 240 V/50 - 60 Hz: - HF Performer Intelligent (HFPI) - HF Performer (HFP) - HF Regulator, (HFR) - DALI (HFD)
Optik	Högblank optik, dubbelparabolisk, sluten (C6) Halvblank optik, dubbelparabolisk (D6) Matt optik, dubbelparaboliska avbländare, sluten (M6) Matt spegeloptik, profilerade tvärlameller M2) Asymmetrisk spegeloptik (A) Prismatisk/opaliserad, kupad polykarbonatkupa i matt aluminiumoptik av högsta kvalitet (OD)

Anslutning	Tryckanslutning, från utsidan
Färg	Vit, RAL 9016 (WH) Silver, RAL 9006 (SI)
Tillval	Styrssystem: - Luxsense dagsljuskontroll (LX) - Actilume styrssystem med flera funktioner (ACL)
Material	Armatyrhus: förlackerat stål Optik: förlackerat stål eller aluminium Armaturgavlar: polykarbonat
Installation	Separat eller i serie, klicka fast armaturerna i föriskruvade takfästen
Tillbehör	Pendelrör levereras tillsammans med elektrisk kabel, ZCS260 SME WH eller SI
Notera	Levereras med lampor, tryckanslutning och takfästen

Tillbehör



Ordercode 61110600



Ordercode 61402200

