



# EFix – daha çevreci bir ofis için

## EFix yüzeye monte TPS260

EFix TL5 aydınlatma armatürleri yelpazesi, eski elektromanyetik kurulumlar en yeni Philips teknolojisiyle değiştirildiğinde muazzam enerji tasarrufu sağlamaya olanak tanıyan bir dizi bağımsız, hesaplı, yenilikçi aydınlatma armatürü içerir. Ürün yelpazesinin optik performansı, en yeni EN-12464 normlarıyla uyumludur; böylece her uygulamada aydınlatma kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Yüksek frekanslı tertibatla birlikte kullanılan Philips MASTER TL5 lambalar, büyük ölçüde enerji tasarrufuna imkan tanır. Bu tasarruf, aydınlatma armatürüne entegre Luxsense günışığı kontrol cihazıyla daha da artırılabilir. EFix'in kullanışlı tasarımı, yüzeye monte (TCS260) ve askılı (TPS262) aydınlatma armatürlerini tek bir tasarımda birleştirmektedir. Aydınlatma armatürünün kolayca çıkarılabilir üst kapağı sayesinde, ışın doğrudan veya dolaylı aydınlatma sağlayacak şekilde ayarlanabilir. EFix ampullerle birlikte sunulur ve kurulum süresini minimum düzeye indirecek şekilde kurulum hazır. EFix'e gömülü TBS260 Philips'in ofis ve mağazalarda genel aydınlatma uygulamalarına yönelik aydınlatma armatürü yelpazesini tamamlar.

### Faydaları

- Kendi segmentindeki en kolay kurulan üründür
- Bağımsız TL5 aydınlatma armatürü tasarımı, basitliği nedeniyle caziptir
- Mini optik kullanılan ofisle uyumlu aydınlatma armatürü

### Özellikler

- Sade tasarım
- MASTER TL5 ampuller; yüksek frekanslı kullanım için uygundur
- Mini optikler; EN-12464 normlarıyla uyumlu performans
- Entegre Luxsense gün ışığı denetleyicisi mevcut
- Kolay çıkarılabilir üst kapak: doğrudan/dolaylı aydınlatma sağlamak için ışın ayarlama olanağı

## EFix yüzeye monte TPS260

### Uygulama

- Ofisler
- Mağazalar

### Şartlar

<b>Tür</b>	TCS260
<b>Işık kaynağı</b>	Floresan: - 1 adet veya 2 adet MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
<b>Ampul dahil</b>	Evet (ampul rengi 830 veya 840)
<b>Tertibat</b>	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz: - Yüksek Frekans İşleyicisi Akıllı (HFPI) - Yüksek Frekans İşleyicisi (HFP) - Yüksek Frekans Regülatörü (HFR)
<b>Optik</b>	Tam parlak optik, çift parabolik, kapalı (C6) Yarı parlak optik, çift parabolik (D6) Mat optik, çift parabolik örtücülü, kapalı (M6) Mat ayna, yivli çapraz örtücülü (M2) Asimetrik ayna (A) Mat yüksek kaliteli alüminyum optikte prizmatik/opal bükümlü polikarbonat kapak (OD)


<b>Bağlantı</b>	Dışarıdan itmeli konektör
<b>Renk</b>	Beyaz, RAL 9016 (WH) Gümüş, RAL 9006 (SI)
<b>Seçenek</b>	Aydınlatma kontrolleri: - Luxsense gün ışığı kontrol cihazı (LX) - Actilume çoklu kontrol cihazı (ACL)
<b>Malzeme</b>	Muhafaza: ilk kat lakeli çelik Optik: ilk kat lakeli çelik veya alüminyum Uç kapağı: polikarbonat
<b>Kurulum</b>	Bağımsız veya sıralı; aydınlatma armatürü önceden vidalanmış tavan desteklerine tıkkatılarak takılır
<b>Aksesuar</b>	Askı seti elektrik kablosuyla birlikte gelir, ZCS260 SME WH veya SI
<b>Açıklamalar</b>	Ampuller, itmeli konektör ve tavan destekleriyle birlikte sunulur

### Versions




# EFix yüzeye monte TPS260

## Versions



## Boyutlu çizim




Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm

## ÜRÜN BİLGİLERİ



## EFix yüzeye monte TPS260

### ÜRÜN BİLGİLERİ




## EFix yüzeye monte TPS260

### ÜRÜN BİLGİLERİ




### aksesuarlar



Ordercode 910925225011,  
910925225411



Ordercode 910925225111,  
910925225511



Ordercode 61402200

## EFix yüzeye monte TPS260

### Onay ve Uygulama

Girişime karşı koruma sınıfı	IP20
------------------------------	------

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

### Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	No
Acil durum aydınlatması	No
Alev alma işareti	F
Birleşik paket	Lamp(s) included
Lamba ailesi kodu	TL5
Yerleşik kontrol	No
Ürün Ailesi Kodu	TCS260
Dahili kablolama	Standard

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat	Lamba gücü	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	HF Standart	28 W	2	D6
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	HF Standart	54 W	2	D6
61220200	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	HF Standart	28 W	2	D6
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	HF Standart	35 W	1	M2
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	HF Standart	28 W	2	D6
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	HF Standart	49 W	2	D6
61261500	TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	HF Standart	28 W	2	D6
61195300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	HF Standart	28 W	1	D6
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	HF Standart	35 W	1	C6
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	HF Standart	54 W	1	M6
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	HF Standart	28 W	2	C6
61277600	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	HF Regulator	49 W	2	C6
61222600	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	HF Standart	28 W	2	M2
61237000	TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	HF Standart	28 W	1	M6
61247900	TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	HF Standart	49 W	1	M6
61263900	TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	HF Standart	28 W	2	M2
61270700	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	HF Standart	49 W	2	M6

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk	Order Code	Full Product Name	Renk
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH	White	61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	White
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH	White	61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	White
61220200	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	White	61277600	TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH	White
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI	Silver	61222600	TCS260 2x28W/840 HFS M2 WH	White
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI	Silver	61237000	TCS260 1x28W/840 HFS M6 SI	Silver
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI	Silver	61247900	TCS260 1x49W/840 HFS M6 SI	Silver
61261500	TCS260 2x28W/840 HFS D6 SI	Silver	61263900	TCS260 2x28W/840 HFS M2 SI	Silver
61195300	TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	White	61270700	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	Silver
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	White			

