



SmartForm TCS/ TPS460 – iluminare de primă clasă cu un design proaspăt, atractiv

SmartForm TCS460

Cu toții ne simțim și ne comportăm mai bine într-un mediu de lucru plăcut, confortabil. Conceput pentru utilizare în birouri, magazine și școli, familia SmartForm TCS/TPS460 de corpuri de iluminat suspendate, de montat pe suprafețe și de montat pe perete combină cea mai bună iluminare din clasa ei cu un design curat, distinctiv. Aceste corpuri de iluminat ultra-plate sunt disponibile cu becuri MASTER TL5 și TL5 ECO în versiuni rectangulare și pătrate, având combinații de iluminare directă/indirectă. Acestea pot fi folosite de asemenea și pentru a forma linii și structuri luminoase. Prin gama sa largă de micro-sisteme optice și capace foarte eficiente și confortabile, SmartForm TCS/TPS460 oferă soluția ideală pentru fiecare situație. Controlerile de iluminare pot fi adăugate pentru o economie și mai mare de energie electrică.

Beneficii

- Performanța de înaltă clasă a iluminării satisface toate condițiile proiectate
- Design cu aspect proaspăt
- Eficiență energetică

Caracteristici

- Carcasă foarte subțire – adâncime de doar 47 mm
- Becuri de ultimă generație
- Sisteme optice și capace cu o înaltă eficiență
- Distribuție directă/indirectă a luminii
- Posibilitate de adăugare a controlerelor de iluminat

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Școli

Specificații

Tip	TCS460
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente: - 1, 2, 3 sau 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 sau 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Bec inclus	Da, TL5 ECO (culoare bec 830 sau 840) Da, TL5 (culoare bec 827/865, 830 or 840) Nu
Balast	Electronic, Frecvență înaltă 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer inteligent, multi-watt (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, atingere și reglare a intensității luminoase (HFD-T)
Configurație carcasă (pentru aranjamente liniare)	Capăt de linie, 1 fază (LE1), pentru a încheia o linie Caracteristică linie, 1 fază (LF1), pentru inserare într-o linie

Specificații

Capac optic	Varianta cu 1, 2 becuri: - Sistem optic OLC cu micro-lentile în capac din policarbonat (MLO-PC) - Capac opal fabricat din policarbonat (PCO) Varianta cu 3, 4 becuri: - Sistem optic OLC cu micro-lentile fabricat din plastic acrilic cu reflector de reflexie foarte înaltă la partea superioară (T-VH AC-MLO) - Sistem optic OLC cu micro-lentile fabricat din policarbonat cu reflector de reflexie foarte înaltă la partea superioară (T-VH PC-MLO) - Capac satinizat opal fabricat din policarbonat cu reflector de reflexie foarte înaltă la partea superioară (T-VH PCO-SAT)
Conectare	Conexiune push-in sau cu eliberare a tragerii (PIP) Cablul, lungime 200 cm, cu fișă CEE7 (CCE)

Sistem optic	Varianta cu 1, 2, 3, 4 becuri: - Sistem optic performer Micro OLC cu strălucire puternică (C8) - Sistem optic performer Micro OLC cu strălucire semi-puternică (D8) - Sistem optic Micro OLC cu strălucire foarte puternică și eficiență foarte ridicată (C8-VH) - Sistem optic Micro OLC cu strălucire semi-puternică și eficiență foarte ridicată (D8-VH) - Sistem optic Micro OLC cu strălucire puternică și confort excelent (C8-C) - Sistem optic Micro OLC cu strălucire semi-puternică și confort excelent (D8-C) - Micro-oglină mată, reflectoare în cruce, cu striatii (M2) - Micro-oglină foarte eficientă, reflectoare în cruce, cu striatii (M2-H) Varianta cu 1, 2 becuri: - Sistem optic performer Micro OLC bidirecțional, cu strălucire semi-puternică și reflector la partea superioară (T D8-BD) - Sistem optic Micro asimetric, foarte eficient (A)
--------------	---

Opțiuni	Iluminare de urgență: 1 oră (EL1), 3 ore (EL3) Sisteme de comandă pentru iluminat: - Micro controler lumină naturală Luxsense (LXM) - Controler multiplu ActiLume (ACL) Cablaj intern liber, din PVC (PVCFR) Siguranță Euro (FU) inclusă
Material și culoare	Carcasă: oțel galvanizat, pe bază de alb RAL9016 Opțional, pe bază de alb RAL9010 sau gri-argintiu RAL9006
Accesorii	Individual sau pe linie; unire prin clic a corpului de iluminat în consolele pre-înșurubate de tavan
Observații	Folie de protecție pentru protejarea sistemului optic în timpul instalării Corpurile de iluminat dedicate pentru dispunere în linie (tipurile LE și LF) includ toate conexiunile și cablajul

SmartForm TCS460

Accesorii

Ordercode 98469599

