



SmartForm TCS/ TPS460 – svetidlo najvyššej triedy so sviežim a pútavým dizajnom

SmartForm TCS460

Všetci sa cítíme lepšie a podávame lepšie výkony v príjemnom a pohodlnom pracovnom prostredí. Rad závesných svetidiel SmartForm TCS/TPS460 je určený na stropnú a nástennú montáž. Hlavné použitie nachádzajú v kanceláriách, obchodoch a školách. Zároveň spája osvetlenie najvyššej triedy a čistý, osobitý dizajn. Tieto ultratenké svetidlá sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 a TL5 ECO v obdĺžnikovom alebo štvorcovom prevedení s priamo/nepriamym osvetlením. Sú použiteľné aj na vytvorenie svetelných radov a iných tvarov. Vďaka veľkému výberu veľmi výkonnej a pohodlnej mikrooptiky a krytov predstavuje SmartForm TCS/TPS460 ideálne každodenné riešenie. Za účelom ďalšej úspory elektrickej energie je možné doplniť ovládanie osvetlenia.

Výhody

- Svetelný výkon prvej triedy spĺňa všetky požiadavky
- Svieži vzhľad
- Energeticky účinný

Vlastnosti

- Veľmi tenké teleso – výška len 47 mm
- Najmodernejšie svetelné zdroje
- Vysokoúčinná optika a kryty
- Priamo/nepriame vyžarovanie svetla
- Možnosť pridať ovládanie osvetlenia

Aplikácie

- Administratíva
- Predajne
- Školy

Špecifikácia

Typ	TCS460
Svetelný zdroj	Žiarivka: - 1, 2, 3 alebo 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 alebo 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno, TL5 ECO (farba svetla 830 alebo 840) Áno, TL5 (farba svetla 827/865, 830 alebo 840) nie
Predradník	Elektronický vysokofrekvenčný 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentný, viacpríkonový (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator DALI (HFD) - Regulator DALI Touch, dotykový a s možnosťou stmievania (HFD-T)
Konfigurácia telesa (pri zostavení do svetelného radu)	Koniec radu, 1 fáza (LE1) – na ukončenie radu Prechodový diel, 1 fáza (LF1) – na prepojenie radu

Špecifikácia

Optický kryt	1, 2-zdrojová verzia: - Mikrošoškovková optika OLC prekrytá polykarbonátovým krytom (MLO-PC) - Opálový kryt z polykarbonátu (PCO) 3, 4-zdrojová verzia: - Mikrooptika OLC vyrobená z akrylátu s vrchným reflektorom (T-VH AC-MLO) s veľmi vysokou odraznosťou - Mikrooptika OLC vyrobená z polykarbonátu s vrchným reflektorom (T-VH PC-MLO) s veľmi vysokou odraznosťou - Leštený opál a kryt vyrobený z polykarbonátu s vrchným reflektorom (T-VH PCO-SAT) s veľmi vysokou odraznosťou
Zapojenie	Zástrčný konektor s ťahovým uvoľnením (PIP) Kábel, dĺžka 200 cm, so zástrčkou CEE7 (CCE)

Optika	1, 2, 3, 4-zdrojová verzia: - Vysokoleštená optika Micro OLC Performer (C8) - Polomatná optika Micro OLC Performer (D8) - Vysokovýkonná, vysokoleštená optika Micro OLC (C8-VH) - Vysokovýkonná, polomatná optika Micro OLC (D8-VH) - Vysokoleštená optika pre dokonalé pohodlie Micro OLC (C8-C) - Polomatná optika pre dokonalé pohodlie Micro OLC (D8-C) - Matné zrkadlo Micro, rebrované križne mriežky (M2) - Vysokovýkonné zrkadlo Micro, rebrované križne mriežky (M2-H) 1, 2-zdrojová verzia: - Polomatná dvojsmerná optika Micro OLC Performer s vrchným reflektorom (T D8-BD) - Vysokovýkonná asymetrická optika Micro (A)
---------------	---

Možnosti	Núdzové osvetlenie: 1 hodina (EL1), 3 hodiny (EL3) Ovládanie osvetlenia: - Ovládanie denného svetla Luxsense micro (LXM) - Viacnásobné ovládanie ActiLume (ACL) Vnútorne prekáblovanie vodičmi bez PVC (PVCFR) Vrátane Euro poistky (FU)
Materiál a farba	Teleso: pozinkovaná oceľ, biela RAL9016 Voliteľná biela RAL9010 alebo strieborná sivá RAL9006
Príslušenstvo	Usporiadanie samostatne alebo do pásov, svietidlo je potrebné vložiť do predvŕtaných stropných konzol
Poznámky	Krycia fólia na ochranu optiky počas montáže Svietidlá vhodné na usporiadanie do pásov (typy LE a LF) vrátane kompletného zapojenia a priebežného prekáblovania

SmartForm TCS460

Príslušenstvo

Optical cover remover

Ordercode 98469599

