



SmartForm TCS/ TPS460 – högkvalitetsbelysning med ny, snygg utformning

SmartForm TCS460

I en tilltalande och bekväm arbetsmiljö arbetar vi bättre. SmartForm TCS/TPS460-serien består av pendelmonterade, yt- och väggmonterade armaturer för användning i kontor, butiker och skolor. Här kombineras högkvalitativ belysning med en ren och enkel design. De mycket platta armaturerna finns med MASTER TL5- och TL5 ECO-lampor i rektangulära och kvadratiska versioner med direkta/indirekta belysningskombinationer. De kan även användas för att skapa ljuslinjer eller strukturer. Det stora utbudet av högeffektiv och bekväm mikrooptik och kupor gör SmartForm TCS/TPS460 till en utmärkt lösning för de flesta användningsområden. Det går även att lägga till styrsystem för att ytterligare sänka energikostnaderna.

Fördelar

- Högsta klassens belysning som uppfyller anläggningarnas krav
- Snygg utformning
- Energieffektiv

Funktioner

- Mycket slimmade armaturhus – endast 47 mm djupt
- Det allra senaste inom belysning
- Mycket effektiv optik och kupa
- Direkt/indirekt ljusfördelning
- Går att lägga till styrsystem

SmartForm TCS460

Användning

- Kontor
- Butiker
- Skolor

specifikationer

Armatur	TCS460
Ljuskälla	Lysrör: - 1, 2, 3 eller 4 × MASTER TL5 ECO/G5/12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 eller 4 × MASTER TL5/G5/14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Levereras med ljuskälla	Ja, TL5 ECO (ljusfärg 830 eller 840) Ja, TL5 (ljusfärg 827/865, 830 eller 840) Nej
Driftdon	Elektroniskt, HF 220–240 V/50–60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I) - Regulator, 1–10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T)
Armaturhuskonfiguration	Serieavslutning, 1-fas (LE1), för att avsluta en serie
n (för serieanvändning)	Seriefunktion, 1-fas (LF1), för att infoga i en serie

specifikationer

Optikskydd/kupa	Version med 1, 2 lampor: - OLC-mikrolinsoptik av polykarbonat (MLO-PC) - Opaliserad polykarbonatkupa (PCO) Version med 3, 4 lampor: - OLC-mikrolinsoptik av akryl med högre reflekterande toppreflektor (T-VH AC-MLO) - OLC-mikrolinsoptik av polykarbonat med högre reflekterande toppreflektor (T-VH PC-MLO) - Opaliserad, satiniserad kupa av polykarbonat med högre reflekterande toppreflektor (T-VH PCO-SAT)
Anslutning	Tryckanslutning med draggänga (PIP) Kabel, längd 200 cm, med anslutning CEE7 (CCE)
Tillval	Nödbelysning, 1 timme (EL1), 3 timmar (EL3) Styrsystem: - Luxsense dagsljuskontroll i mikroutförande (LXM) - ActiLume styrsystem med flera funktioner (ACL) Inre PVC-fri ledning (PVCFR) Europasäkring (FU) ingår

Optik	Version med 1, 2, 3, 4 lampor: - Höglanspolerad mikrooptik OLC Performer (C8) - Halvglanspolerad mikrooptik OLC Performer (D8) - Mycket effektiv höglanspolerad OLC-mikrooptik (C8-VH) - Mycket effektiv halvglanspolerad OLC-mikrooptik (D8-VH) - Höglanspolerad OLC-mikrooptik med utmärkt synkomfort (C8-C) - Halvglanspolerad OLC-mikrooptik med utmärkt synkomfort (D8-C) - Matt mikrospegeloptik, profilerade tvärlameller (M2) - Mycket effektiv mikrospegeloptik, profilerade tvärlameller (M2-H)) Version med 1, 2 lampor: - Halvglanspolerad OLC Performer-mikrooptik med ljusfördelning i två riktningar samt toppreflektor (T D8-BD) - Mycket effektiv asymmetrisk mikrooptik (A)
-------	--

Material och färg	Armaturhus: förzinkat stål, vitt RAL9016-baserat Som tillval vitt RAL9010 eller silvergrått RAL9006
Tillbehör	Separat eller i serie, klicka fast armaturerna i föriskravad takfästen
Notera	Skyddsfolie som skyddar optiken under installationen Skräddarsydda armaturer för serieanvändning (typerna LE och LF) levereras med allt kablage för anslutning och koppling

SmartForm TCS460

Tillbehör

Ordercode 98469599

