



SmartForm TCS/ TPS460 – elsőrangú világítási megoldás új, tetszetős formatervvvel

SmartForm TCS461/471

A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítótest-termékcsalád a kategóriájában elérhető legjobb világítási teljesítményt letisztult, egyéni formatervvvel párosítja. Ezek a különlegesen lapos világítótestek szögletes és négyzet alakú kivitelben, MASTER TL5 és TL5 ECO lámpával, valamint közvetlen és indirekt világítási lehetőséggel érhetők el. Fényvonalak és fénystruktúrák létrehozására is használhatók. A különlegesen hatékony mikrooptikák és burák széles választékával rendelkező SmartForm TCS/TPS460 minden helyzetre ideális megoldást kínál. Világításszabályozó egységek hozzáadásával további energiaköltség-megtakarítások érhetők el.

Előnyök

- Top-class lighting performance meets all project requirements
- Fresh-looking design
- Energy-efficient

Szolgáltatások

- Nagyon keskeny burkolat – csak 47 mm mély
- A legmodernebb lámpák
- Különösen hatékony optikák és burák
- Közvetlen/közvetett fényelosztás
- Világításszabályozási megoldásokkal bővíthető

Alkalmazás

- Irodák
- Boltok
- Iskolák

termékjellemzők

Típus	TCS461 TCS471 (CVC változat)	Csatlakozás	Gyorscsatlakozó gyorsbontási lehetőséggel (PIP) Vezeték, 200 cm hosszúságú, CEE7-es dugóval (CCE)
Fényforrás	Fénycső: - 1, 2, 3, 4 vagy 6 db MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3, 4 vagy 6 db MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W	Opciók	Vészvilágítás: 1 óra (EL1), 3 óra (EL3) Világításszabályozás - Luxsense nappalfény-vezérlésű szabályozó, kis méretű (LXM) - ActiLume többfunkciós vezérlő (ACL) Színszabályozó (CVC) Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR) Euro biztosítékot (FU) tartalmaz
Fényforrást tartalmazza	Igen, TL5 ECO (830 vagy 840) Igen, TL5 (fényforrás színe: 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 vagy 840; 827/865, 827/451 vagy 827/452) nem	Anyagok és színek	Burkolat: cinkbevonatú acél, fehér RAL9016 alappal Választható fehér RAL9010 vagy ezüstszerű RAL9006 alappal is
Előtét	Elektronikus, magas frekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz: - Előtét (HFP) - Előtét, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I) - Szabályozóegység, 1–10 V (HFR) - Szabályozóegység, DALI (HFD) - Szabályozóegység DALI, érintés és fényerő-szabályozás (HFD-T) - Burkolat kialakítása (a kábelek elrendezéséhez) - Kábel vége, 1 fázis (LE1), kábel lezárásához - Kábelátmenet, 1 fázis (LF1), átmenő kábelhez	Tartozékok	Különálló vagy sorban felszerelhető; a világítótest az előre felszerelt rögzítőkeretekre pattintható
Optikai bura	3, 4 lámpás változat: - Akril anyagú OLC mikrolencsés optika (AC-MLO) - Polikarbonát anyagú OLC mikrolencsés optika (PC-MLO)	Megjegyzések	Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen A kifejezetten soros elrendezésre kialakított világítótestek (LE és LF típus) az összes csatlakozót és átmenő vezetékot tartalmazzák

Tartozékok

Ordercode 98469599



