



SmartForm TCS/ TPS460 – svetidlo najvyššej triedy so sviežim a pútavým dizajnom

SmartForm TCS461/471

Všetci sa cítíme lepšie a podávame lepšie výkony v príjemnom a pohodlnom pracovnom prostredí. Rad závesných svetidiel SmartForm TCS/TPS460 je určený na stropnú a nástennú montáž. Hlavné použitie nachádzajú v kanceláriách, obchodoch a školách. Zároveň spája osvetlenie najvyššej triedy a čistý, osobitý dizajn. Tieto ultratenké svetidlá sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 a TL5 ECO v obdĺžnikovom alebo štvorcovom prevedení s priamo/nepriamym osvetlením. Sú použiteľné aj na vytvorenie svetelných radov a iných tvarov. Vďaka veľkému výberu veľmi výkonnej a pohodlnej mikrooptiky a krytov predstavuje SmartForm TCS/TPS460 ideálne každodenné riešenie. Za účelom ďalšej úspory elektrickej energie je možné doplniť ovládanie osvetlenia.

Výhody

- Top-class lighting performance meets all project requirements
- Fresh-looking design
- Energy-efficient

Vlastnosti

- Veľmi tenké teleso – výška len 47 mm
- Najmodernejšie svetelné zdroje
- Vysokoúčinná optika a kryty
- Priamo/nepriame vyžarovanie svetla
- Možnosť pridať ovládanie osvetlenia

Aplikácie

- Administratíva
- Predajne
- Školy

Špecifikácia

Typ	TCS461 TCS471 (farebná verzia)
Svetelný zdroj	Žiarivka: - 1, 2, 3, 4 alebo 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3, 4 alebo 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno, TL5 ECO (830 alebo 840) Áno TL5 (farba svetla 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 alebo 840, 827/865, 827/451 alebo 827/452) nie
Predradník	Elektronický, Vysokofrekvenčný 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentný, viacwattový (HFP-I) - Regulátor, 1-10 V (HFR) - Regulátor, DALI (HFD) - Regulátor, DALI, dotykový a s možnosťou stmievania (HFD-T) - Konfigurácia telesa (pri zostavení do svetelného pásu) - Koniec vedenia, 1 fáza (LE1), na ukončenie vedenia - Súčasť vedenia, 1 fáza (LF1), na zapojenie vedenia

Optický kryt	3, 4-zdrojová verzia: - mikrošošovková optika OLC vyrobená z akrylátu (AC-MLO) - mikrošošovková optika OLC vyrobená z polykarbonátu (PC-MLO)
Zapojenie	Zástrčný konektor s ťahovým uvoľnením (PIP) Kábel, dĺžka 200 cm, so zástrčkou CEE7 (CCE)
Možnosti	Núdzové osvetlenie: 1 hodina (EL1), 3 hodiny (EL3) Ovládanie osvetlenia: - Ovládanie denného svetla Luxsense micro (LXM) - Viacnásobné ovládanie ActiLume (ACL) Ovládač farebnej zmeny (CVC) Vnútorne prekáblovanie vodičmi bez PVC (PVCFR) Vrátane Euro poistky (FU)
Materiály a farba	Teleso: pozinkovaná oceľ, biela RAL9016 Voliteľná biela RAL9010 alebo strieborná sivá RAL9006
Príslušenstvo	Usporiadanie samostatne alebo do pásov, svetidlo je potrebné vložiť do predvŕtaných stropných konzol
Poznámky	Krycia fólia na ochranu optiky počas montáže Svetidlá vhodné na usporiadanie do pásov (typy LE a LF) vrátane kompletného zapojenia a priebežného prekáblovania

Príslušenstvo



Optical cover remover

Ordercode 98469599

