



Arano – ışık kutusu

Arano TCS640

Arano, TL5 floresan lambalar için Philips mikro optik özellikli bir avize serisidir. 3-D plakalı patentli mikro optik, ışık dağıtımı, görsel rahatlık ve verimlilik açısından minyatür tasarım ile optimum performansı bir araya getirir. Mevcut iç mekan çalışma yerleri normu (EN12464-1) ile tamamen uyumludur. Parlak ve sıcak bir ortam oluşturmak için, bazıları doğrudan/dolaylı aydınlatmalı, yüzeye monte, asma, ayaklı ve duvara monte modelleri bulunmaktadır. Sıra düzeni oluşturmak için birden fazla Arano avizesi bağlanabilir.

Faydaları

- Miniaturist design with optimum performance in terms of light distribution, visual comfort and efficiency
- Creates a bright, welcoming ambience with surface-mounted, suspended, free-standing and wall-mounted versions, some with direct/indirect lighting
- Complies fully with the latest office-lighting standards

Özellikler

- Minyatür tasarım
- TL5 floresan lambalar
- 3-D lamelli mikro optik
- En son ofis aydınlatma standartları EN12464-1 ile tamamen uyumlu
- Bağımsız veya sıralı montaj

Uygulama

- Ofisler
- Çok katlı mağazalar

Şartlar

Tür	TCS640
İşık kaynağı	Floresan: - 1 x, 2 x, 3 x ya da 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W

Lamba dahildir	Hayır
	Evet (ışık rengi 830 ya da 840)

Arano TCS640

Donanım	Elektronik, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Yüksek Frekans Uygulayıcı (HFP) - Yüksek Frekans Düzenleyici, DALI (HFRD) - Yüksek Frekans Düzenleyici (HFR) - Yüksek Frekans Düzenleyici, dokunmatik düğme (HFR-T)
Muhafaza konfigürasyonu	Bir sırayı bitirmek için sıra ucu (LE)
(sıra düzeni için)	Sıraya eklemek için faz 1 sıra özelliği (LF)
Optik	Çok parlak optik, 3D mikro plaka, çok yüksek derecede yansıtıcı (C8-VH) Çok parlak optik, 3D mikro plaka (C8) Yarı çok parlak optik, 3D mikro plaka, çok yüksek derecede yansıtıcı (D8-VH) Yarı çok parlak optik, 3D mikro plaka (D8) Mat ayna, çıkıntılı çapraz örtücüler (M2)


Optik kapak	Akrilat mikro mercek optik (AC-MLO) Polikarbonat mikro mercek optik (PC-MLO)
--------------------	---

şartlar

Seçenek	Acil aydınlatma: - 3 saat (EL3 ya da EL3-LED) Aydınlatma kontrolleri: - ActiLume çoklu kontrol cihazı (ACL) - Luxsense gün ışığı kontrol cihazı (LX) Euro sigorta (FU) dahildir Bağlantı: kablo, uzunluk 200 cm, CEE7 fişli (CCE) Dolgu plakası (Dolgu Profili)
Malzeme	Muhafaza: doğal anodize edilmiş alüminyum (ALU) ya da beyaz (WH) Uç kapaklar: doğal anodize edilmiş alüminyum (ALU) ya da beyaz (WH) Optik: alüminyum Optik kapak: - AC-MLO: PMMA, PC-MLO: polikarbonat

Kurulum	Tek ya da sırayla (dikdörtgen modeller), vidalı sabitleme ile montaj
Açıklamalar	MLO optik, iç mekan çalışma yerleri normuna uygun olarak tüm görüş açılarında optimum ışık dağıtımı ve tam parlaklık sağlar (EN12464-1, UGR < 19, L < 1000 cd/m) Özel sıra düzenleme avizeleri (LE ve LF türleri), tüm bağlantı ve asma parçalarını ve içerdikleri kabloları içerir


Boyutlu çizim



Product
TCS640 1x28W/830 HFP M2 WH
TCS640 1x28W/830 HFP D8 WH
TCS640 1x54W/830 HFP M2 ALU
TCS640 1x49W/840 HFP D8-VH ALU
TCS640 1x35W/840 HFP C8 WH
TCS640 1x54W/830 HFP D8 WH

Arano TCS640

Boyutlu çizim



Product

TCS640 2x35W/840 HFP M2 WH
TCS640 2x28W/830 HFP D8 WH
TCS640 2x35W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 2x35W/840 HFP C8 WH
TCS640 2x28W/830 HFP AC-MLO ALU
TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU
TCS640 2x54W/840 HFP D8 ALU
TCS640 2x28W/830 HFP M2 WH
TCS640 2x35W/840 HFP D8 WH
TCS640 2x49W/840 HFP D8 ALU

ÜRÜN BİLGİLERİ

Avizeler bir sıra düzeninde
bağlanabilirler. Özel sıra avizeleri
mevcuttur.

