



Arano Wandfluter – flach und schlicht, mit asymmetrischer Lichtabstrahlung

Arano Wandfluter

Arano Anbau- Wandfluter mit ein oder zwei TL5 Leuchtstofflampen sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und entspricht den Anforderungen der aktuellen Normen für die Beleuchtung in Büroräumen, Schulen und Geschäften in vollem Umfang. Abgestimmt auf das Design der kompletten Arano Leuchtenfamilie ist dieser Wandfluter in Aluminiumausführung erhältlich.

Vorteile

- Optimale Leistung hinsichtlich Lichtverteilung, Sehkomfort und Effizienz
- Erfüllt Anforderungen der Norm für die Beleuchtung an Büroarbeitsplätzen nach EN 12464-1
- Zusammenschaltung in Lichtbandanordnungen mit asymmetrischer Lichtabstrahlung möglich

Merkmale

- Mit effizienten TL5 Leuchtstofflampen
- Miniaturistisches Design
- Einzeln oder in Reihen installierbar
- Als Teil einer Leuchtenfamilie hervorragend für vollständige Projektlösungen geeignet

Anwendung

- Büroräume
- Schulen
- Kaufhäuser

Spezifikationen


Leuchtenbezeichnung	TCS649
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe: - 1 x oder 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampe inklusive	Ja (Lichtfarbe 8.000 K - 451 (ActiViva Natural), 17.000 K - 452 (ActiViva Active), 2.700 K - 827 (Warmweiß), 3.000 K - 830 (Warmweiß) oder 4.000 K - 840 (Neutralweiß))
Vorschaltgerät	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Warmstart-EVG (HFP) - Warmstart-EVG, regelbar, DALI (HFD) - Warmstart-EVG, regelbar, 1-10 V (HFR)

Optik	Asymmetrische Spiegeloptik (A) Wandfluter
Option	Eurosicherung (FU) mitgeliefert Anschluss: 2 m langes Kabel mit CEE7-Stecker (CCE)
Material	Gehäuse: eloxiertes Aluminum (ALU) oder Weiß (WH) Stirnkappen: eloxiertes Aluminum (ALU) oder Weiß (WH) Optik: Aluminium
Installation	Einzelanordnung, Montage durch Schraubbefestigung
Anwendungsbereich	Bürräume, Schulen, Kaufhäuser

Versions



Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Betriebsgerät	HF-Performer
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Kombipack	K
Lampenfamiliencode	TL5
Anzahl Lichtquellen	1
Optiktyp	A
Produktfamiliencode	TCS649

Mechanische Kenndaten

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lampenleistung
78769500	TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	28 W
78772500	TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	54 W
78775600	TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	35 W
78790900	TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	35 W
78793000	TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	49 W
78796100	TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	80 W

