



Epäsymmetrinen Arano – tehokas seinän valaistukseen

Arano TCS649, epäsymmetrinen

Epäsymmetrinen Arano on seinän valaistukseen tarkoitettu valaisin, jossa käytetään yhtä tai kahta TL5-loistelamppua. Valaisin tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ja takaa tasaisen valon jakautumisen. Se täyttää nykyisten toimistojen, myymälöiden ja koulujen koskevien standardien vaatimukset. Tämän Arano-valaisimen väri vaihtoehtot ovat valkoinen ja alumiini.

Hyödyt

- Pelkistetty malli tuottaa erittäin miellyttävän valon
- Toimistovalaisuksen standardien mukainen mikro-optiikka
- Valaisimia voidaan yhdistää valaisinjonoiksi

Ominaisuudet

- Minimalistinen malli. Valkoinen pinta tai alumiinipinta.
- Yksi tai kaksi TL5-loisteputkilamppua.
- Toimistonormien mukainen mikro-optiikka.
- Asennus yksittäin tai riveihin.

Käyttökohteet

- Toimistot
- Oppilaitokset
- Tavaratalot

Spesifikaatiot

Tyyppi	TCS649	Valonlähde	Loistelamppu:
--------	--------	------------	---------------

Arano TCS649, epäsymmetrinen


	- 1 x tai 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Sisältää lampun	Kyllä (valon väri 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 tai 840)
Liitäntälaite	Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz: - Lämminsytytteinen (HFP) - Ohjattava , DALI (HFD) - Ohjattava (HFR)
Optiikka	Epäsymmetrinen peili (A) Seinävalaisuun

Lisävaruste	Sisältää sulakkeen (FU) Liitäntä: kaapeli, pituus 200 cm, pistotulppa
Materiaalit	Runko: luonnollinen eloksoitu alumiini (ALU) tai valkoinen (WH) Päätysuojat: luonnollinen eloksoitu alumiini (ALU) tai valkoinen (WH) Optiikka: alumiini
Asennus	Erikseen, ruuvi kiinnitys
Käyttökohteita	Toimistot, koulut, tavaratalot

Versions



Mittapiirros



Product	A	B
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm

