



Arano aszimmetrikus – nagyteljesítményű falmosó

Arano TCS649, aszimmetrikus

Az aszimmetrikus Arano egy falmosó lámpatest 1 vagy 2 TL5 fénycsőhöz. A kategóriájában legjobb teljesítménye egyenletes fényeloszlást biztosít, és teljesen megfelel a jelenleg hatályos irodai, iskolai és üzletvilágítási szabványoknak. Az Arano család esztétikus megjelenést nyújt, a lámpatest elérhető fehér vagy alumínium színű bevonattal is.

Előnyök

- Minimalistic design offering very comfortable lighting
- Office compliant micro optic solutions
- Allows for coupling into line arrangements

Szolgáltatások

- Minimalista kialakítás: fehér alumíniumfelület
- Választható egy vagy két TL5 fénycső
- Az irodai szabványnak megfelelő mikrooptika
- Felszerelhető külön vagy sorban

Alkalmazás

- Irodák
- Iskolák
- Nagyáruházak

termékjellemzők

Típus	TCS649	Fényforrás	Fénycső:
-------	--------	------------	----------

Arano TCS649, aszimmetrikus

	- 1 x, 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 vagy 840 színhőmérséklet)
Előtét	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator, DALI (HFD) - High Frequency Regulator (HFR)
Optika	Aszimmetrikus tükör (A) Falmosó

Opciók	A biztosítékot (FU) tartalmazza Csatlakozás: kábel, hossz 200 cm, CEE7 dugóval (CCE)
Anyag	Ház: eloxált alumínium (ALU) vagy fehér (WH) Végsapkák: eloxált alumínium (ALU) vagy fehér (WH) Optika: alumínium
Felszerelés	Egyedi, csavaros rögzítés
Fő alkalmazások	Irodák, iskolák, áruházak

Méretezett rajza

Product	A	B
TCS649 1x54W/830 HFD A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFD A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/827 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x28W/830 HFR A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFR A WH	1494 mm	1581 mm

Arano TCS649

Arano TCS649

Arano TCS649, aszimmetrikus

