



Arano asimmetrica – wall-washer ad alte prestazioni

Arano TCS649, asimmetrico

Arano asimmetrica è un apparecchio wall-washer dotato di 1 o 2 lampade fluorescenti TL5. Il rendimento luminoso ai vertici della categoria assicura una distribuzione della luce uniforme, in totale conformità alle più recenti normative sull'illuminazione di uffici, scuole e punti vendita. Contraddistinto dal design della linea Arano, questo apparecchio è disponibile in colore bianco e con finiture in alluminio.

Vantaggi

- Desig pulito
- Ideale per applicazioni in ambito uffici
- Ottica Asimmetrica in alluminio

Caratteristiche

- Design minimalista: finitura in bianco o alluminio
- Scelta di una o due lampade fluorescenti TL5
- Ottiche Micro conformi alle normative per uffici
- Montaggio individuale o in fila continua

Applicazione

- Uffici
- Scuole
- Grandi magazzini

Specifiche

Tipo	TCS649	Sorgente luminosa	Fluorescente:
-------------	--------	--------------------------	---------------

Arano TCS649, asimmetrico

	- 1 x o 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampada inclusa	Si (colore luce 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 o 840)
Reattore	Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator, DALI (HFD) - High Frequency Regulator (HFR)
Ottica	Schermo asimmetrico (A) Wall Washer


Opzione	Fusibile (FU) incluso Collegamento: cavo lungo 200 cm, con connettore CEE7 (CCE)
Materiale	Corpo: alluminio anodizzato naturale (ALU) o bianco (WH) Testate: alluminio anodizzato naturale (ALU) o bianco (WH) Ottica: alluminio
Installazione	Singolo, fissaggio con viti
Applicazioni principali	Uffici, scuole, grandi magazzini

Versions

Apparecchio a plafone Arano TCS649
con fascio asimmetrico (A)



Disegno tecnico




Arano TCS649

Product	A	B
TCS649 1x54W/830 HFD A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x80W/840 HFP A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFD A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/827 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x28W/830 HFR A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/840 HFP A WH	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x80W/830 HFR A WH	1494 mm	1581 mm

Arano TCS649, asimmetrico

Disegno tecnico



Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP20

Informazioni generali

Marchio CE CE mark
 Classe di protezione IEC Classe 1 (I)
 Marchio ENEC ENEC mark
 Test filo Incandescente 850/5
 Confezione combinata Completo di lampada
 Codice famiglia lampada TL5
 Numero di sorgenti luminose 1
 Tipo di ottica A

Informazioni generali

order code	Colore	Unità elettrica/alimentatore	Potenza della lampada	Codice famiglia prodotto
78769500	Alluminio ALU	HFP	28	TCS649
78772500	Alluminio ALU	HFP	54	TCS649
78775600	Alluminio ALU	HFP	35	TCS649
78790900	Alluminio ALU	HFP	35	TCS649
78793000	Alluminio ALU	HFP	49	TCS649
78796100	Alluminio ALU	HFP	80	TCS649
78827200	Bianco WH	HF Regulator	80	TCS649

