



Arano usymmetrisk – høyeffektiv wall washer

Arano TCS649, asymmetrisk

Arano usymmetrisk er en Wall washer-armatur med 1 eller 2 TL5 lysrør. Optimal lyseffekt og enhetlig lysfordeling samsvarer med de gjeldende normene for kontor-, skole- og butikkbelysning. Armaturet har Arano-seriens estetiske design og er tilgjengelig i hvitt og aluminium.

Fordeler

- Kompakt design som gir en god lysdistribusjon
- mikrooptikkløsning i henhold til kontorstandarder
- Kan inngå som en enhet i en lysrekke

Funksjoner

- Minimalistisk design: hvit eller aluminiumsfarget overflate
- Velg mellom en eller to TL5-lysrør
- Mikrooptikken oppfylder bestemmelser for kontorbelysning
- Monteres enkeltvis eller på linje

Søknad

- Kontorer
- skoler
- Varehus

spesifikasjoner

Type	TCS649
Lyskilde	Lysstoffrør: - 1 x eller 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lyskilde inkludert	Ja (lysfarge 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 eller 840)


Utstyr	Elektronisk gir, 220 - 240 V/50 - 60 Hz: - Høyfrekvent Performer (HFP) - Høyfrekvent Regulator, DALI (HFD) - Høyfrekvent Regulator (HFR)
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arano TCS649, asymmetrisk


Optikk	Usymmetrisk speil (A) Veggvasker
Alternativ	Inkludert sikring (FU) Kobling: kabel, 200 cm lang, med støpsel CEE7 (CCE)
Materiale	Hus: naturlig anodisert aluminium (ALU) eller hvitt (WH) Endedeksler: naturlig anodisert aluminium (ALU) eller hvitt (WH) Optikk: aluminium

Installasjon	Enkeltvis, skruemontering
Hovedbruksområder	Kontor, skoler, varehus

Versions



Målskisse



Product	A	B
TCS649 1x80W/830 HFR A WH	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	1194 mm	1281 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20

Generell informasjon

CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
ENEC-merke	ENEC mark
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Kombipakke	inkludert lyskilde
lyskildeseriekode	TL5
Antall lyskilder	1
Optikktype	A
Produktseriekode	TCS649

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Forkobling	lyskildestrøm
78769500	TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	HF Performer	28 W
78772500	TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	HF Performer	54 W
78775600	TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	HF Performer	35 W
78827200	TCS649 1x80W/830 HFR A WH	HF Regulator	80 W

Mekanisk og innfatning

Arano TCS649, asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Farge
78769500	TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	Aluminium
78772500	TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Farge
78775600	TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	Aluminium
78827200	TCS649 1x80W/830 HFR A WH	hvit

