



# Arano assimétrica – iluminação de alto desempenho

## Arano TCS649, assimétrica

A Arano assimétrica é uma luminária de aplique que incorpora 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes TL5. O seu desempenho de iluminação sem paralelo no segmento garante uma distribuição de luz uniforme, em cumprimento total das normas actuais relativas à iluminação para escritórios, escolas e estabelecimentos comerciais. Apresentando as linhas estéticas da família Arano, esta luminária está disponível em acabamentos a branco e alumínio.

### Benefícios

- Design minimalista proporcionando uma iluminação muito confortável
- Soluções de micro-ópticas em conformidade com as normas de escritório
- Permite o agrupamento em disposição de linhas

### Características

- Design minimalista: acabamento branco ou em alumínio
- Opção de uma ou duas lâmpadas fluorescentes TL5
- Micro-ópticas em conformidade com as normas de escritório
- Montagem individual ou em linha

### Aplicação

- Escritórios
- Escolas
- Armazéns comerciais

### Especificações

## Arano TCS649, assimétrica


<b>Tipo</b>	TCS649
<b>Fonte de luz</b>	Fluorescente: - 1 x ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
<b>Lâmpada incluída</b>	Sim (cor de luz 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 ou 840)
<b>Equipamento</b>	Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Executor de Alta Frequência (HFP) - Regulador de Alta Frequência, DALI (HFD) - Regulador de Alta Frequência (HFR)

<b>Óptica</b>	Espelho assimétrico (A) Aplique
<b>Opção</b>	Fusível (FU) incluído Ligação: cabo, 200 cm de comprimento, sem ficha CEE7 (CCE)
<b>Material</b>	Caixa: alumínio anodizado natural (ALU) ou em branco (WH) Tampões: alumínio anodizado natural (ALU) ou em branco (WH) Óptica: alumínio
<b>Instalação</b>	Individual, montagem por fixação de parafusos
<b>Principais aplicações</b>	Escritórios, escolas, grandes armazéns

### Versions



### Desenho dimensional



Product	A	B
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	1494 mm	1581 mm

