



# TCW060 – wirtschaftlich und energiesparend

## TCW060

Die Feuchtraumwannenleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

### Vorteile

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache und schnelle Montage durch variable Deckenbefestigungsbügel
- Einfache Wartung durch Wannen-Clips und Wannenhalterung

### Merkmale

- Für ein oder zwei TL-D-Leuchtstofflampen; TL5 auf Anfrage
- Flexible Deckenmontage durch verschiebbaren Decken-Montagebügel
- Lieferung mit PC-Wanne, elektronischem Vorschaltgerät, ohne Lampe(n)
- Wannenverschlüsse aus Kunststoff, optional aus rostfreiem Stahl

### Anwendung

- Industrie
- Vordachbeleuchtung
- Feuchträume

### Spezifikationen

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtenbezeichnung</b> | TCW060                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leuchtmittel</b>        | Leuchtstofflampe:<br>- 1 oder 2 x MASTER TL-D / G13 / 18 W, 36 W, 58 W<br>- 1 oder 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 W, 35 W                                                                           |
| <b>Lampe inklusive</b>     | Nein                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vorschaltgerät</b>      | Elektronisch, 220-240 V / 50-60 Hz<br>Warmstart-EVG (HF-E)<br>Nicht für häufiges Schalten und insbes. Bewegungsmeldung ausgelegt<br>Nicht für den Betrieb mit LEDtube InstantFit EVG geeignet |

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optische Abdeckung</b>     | Polycarbonat, prismatisch (PCP)                                                                                                                   |
| <b>Elektrischer Anschluss</b> | Schraubanschlussklemme                                                                                                                            |
| <b>Material</b>               | Gehäuse: Polycarbonat, grau<br>Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig<br>Wannenclips: Polycarbonat, grau<br>Clips für die Deckenmontage: Edelstahl |
| <b>Installation</b>           | Anbaumontage<br>Umgebungstemperaturbereich: -5 °C < T                                                                                             |
| <b>Wartung</b>                | Aufklappbare Abdeckung für bequemen Lampentausch                                                                                                  |
| <b>Anwendungsbereich</b>      | Nasse/feuchte Umgebungen                                                                                                                          |

