



TCW060 – juste de la lumière

TCW060

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Avantages

- Luminaire économique, compact et étanche à l'eau conçu pour des environnements exigeants
- Fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, solution concurrentielle à économie d'énergie pour les locaux humides qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique
- Versions spéciales disponibles pour les lampes TL5 et TL-D

Fonctions

- Versions spéciales pour lampes TL5 et TL-D
- IP65
- Appareillage électronique
- Clip flexible pour plafond

Application

- Environnements humides
- Industrie légère
- Parkings couverts

Descriptions

Type	TCW060	Lampe	Fluorescente :
------	--------	-------	----------------

TCW060

	- 1 ou 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
	- 1 ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Lampe incluse	Non
Ballast	Électronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : - Haute Fréquence (HF)
Vasque optique	Polycarbonate, prismatique (PCP)
Connexion	Connecteur à vis
Matériau	Boîtier : polycarbonate, gris Couvercle : polycarbonate, anti-UV Clips pour plafond : acier inoxydable Clips pour couvercle : polycarbonate, gris

Installation	Montage en surface Température de fonctionnement: $-5^{\circ}\text{C} < T$
Maintenance	Basculement du couvercle grâce à des charnières pour un remplacement aisé de la lampe
Principales applications	Environnements humides, industrie légère, parkings

Accessoires

Ordercode 88776799

