



TCW060 – de eenvoudige waterdichte oplossing

TCW060

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

Voordelen

- Standaard geleverd met hoogfrequent voorschakelapparaat
- Polycarbonaat sluitclips bijgeleverd
- Verstelbare plafondbeugel voor snelle en flexibele montage

Kenmerken

- IP 65
- Elektronisch VSA
- Flexibele plafondklem

Toepassing

- Natte omgevingen
- Lichte industrie
- Parkeergarages

Specificaties

Type	TCW060	Lichtbron	Fluorescentie:
			- 1x of 2x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
			-

TCW060

	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Hoogfrequent (HF)
Optische lichtkap	Polycarbonaat, prismatisch (PCP)
Aansluiting	Schroefconnector (SCREW)
Materiaal en afwerking	Behuizing: polycarbonaat, grijs Lichtkap: polycarbonaat, UV-bestendig Plafondklemmen: roestvast staal Lichtkapklemmen: polycarbonaat, grijs

Installatie	Opbouwmontage Bedrijfstemperatuur: -5°C < T
Onderhoud	Scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervangning
Belangrijkste toepassingen	Vochtige omgevingen, lichte industrie, parkeergarages

Accessoires

Ordercode 88776799

