



TCW060 – oprawa hermetyczna

TCW060

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Korzyści

- Ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna zaprojektowana dla środowisk wymagających
- Działające wyłącznie na osprzęcie elektronicznym, konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – wymagające takich samych kosztów jak standardowe rozwiązanie elektromagnetyczne
- Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL5 i TL-D

Cechy

- Wersje dedykowane dla lamp TL-D i TL5
- Stopień ochrony IP65
- Statecznik elektroniczny
- Elastyczny zatrzask sufitowy

Zastosowanie

- Środowiska o dużej wilgotności
- Oświetlenie przemysłowe
- Parkingi, garaże

Specyfikacje

TCW060

Typ	TCW060
Źródło światła	Świetlówka: - 1 lub 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W - 1 lub 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Zawiera lampę	Nie
Statecznik	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF
Klosz	Poliwęglan, pryzmatyczny (PCP)
Złączka	Zaciski dokręcane śrubami

Materiał	Korpus: poliwęglan, szary Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV Zaczepty sufitowe: stal nierdzewna Klipsy klosza: poliwęglan, szary
Instalacja	Montaż na powierzchni Temperatura pracy: -5°C < T
Konserwacja	Klosz na zawiasach umożliwia łatwą wymianę źródła światła
Główne zastosowania	Środowiska o dużej wilgotności, przemysł lekki, garaże parkingowe

