



# ТСW060 – правильный свет

## ТСW060

ТСW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемым светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

### Преимущества

- Разработанный для использования в сложных средах водозащитный светильник является экономичным и компактным прибором
- Работающее исключительно от ЭПРА, это конкурентоспособное энергоэффективное решение для влажной среды стоит столько же, сколько и стандартное электромагнитное решение
- Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5

### Характеристики

- Специальные модели для ламп TL-D и TL5
- IP65
- Электронная ПРА
- Гибкое потолочное крепление

### Применение

- Влажные среды
- Легкая промышленность
- Парковочные стоянки

### Спецификации

# TCW060

<b>Тип</b>	TCW060
<b>Источник света</b>	Люминесцентный: 1 или 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 Вт 1 или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 Вт
<b>Лампа в комплекте</b>	Нет
<b>ПРА</b>	Электронный, 220–240 В / 50–60 Гц; Высокочастотный (HF)
<b>Плафон</b>	Поликарбонат, призматический (PCP)
<b>Соединения</b>	Винтовое соединение
<b>Материалы</b>	Корпус: поликарбонат, серый Плафон: поликарбонат, устойчивый к УФ Потолочные зажимы: нержавеющая сталь Зажимы плафона: поликарбонат, серый

<b>Монтаж</b>	Поверхностный монтаж Рабочая температура: -5°C < абсолютная температура окружающей среды < 25°C
<b>Обслуживание</b>	Открывающаяся крышка для простоты замены лампы
<b>Основные области применения</b>	Влажные среды, легкая промышленность, парковки автосервиса

## Аксессуары

Ordercode 910930025518



Ordercode 910930025618



Ordercode 910930029318

