

PHILIPS

Lighting



Su geçirmez TCW060 – yakın gitsin

TCW060

Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.

Faydaları

- Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış hesaplı, kompakt su geçirmez aydınlatma armatürü
- Yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür
- Özel olarak TL5 ve TL-D ampul kullanan modelleri vardır

Özellikler

- TL-D ve TL5 ampullere yönelik özel modeller
- IP65
- Elektronik tertibat
- Esnek tavan klipsleri

Uygulama

- Islak çevre koşulları
- Işık endüstrisi
- Garajlar

Şartlar

Tür	TCW060	Işık kaynağı	Floresan:
			- 1 veya 2 adet MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W

TCW060

	- 1 veya 2 adet MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Ampul dahil	Hayır
Balast	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz: - Yüksek Frekanslı (HF)
Optik kapak	Polikarbonat, prizmatik (PCP)
Bağlantı	SCREW konnektörü (SCREW)
Malzeme	Muhafaza: polikarbonat, gri Kapak: polikarbonat, UV geçirmez Tavan klipsleri: paslanmaz çelik Kapak klipsleri: polikarbonat, gri

Kurulum	Yüzeye monte Çalışma sıcaklığı: -5°C < T
Bakım	Kolay ampul değişimi için açılabilir kapak
Ana uygulamalar	Islak ortamlar, hafif sanayi, otoparklar/garajlar

Versions




Svitidlo TCW060/059 pro
přisazenou montáž/zavěšení pro
zářivky TL5

Boyutlu çizim

A


Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W EB	1200 mm	1570 mm
TCW060 1xTL-D58W HF	1200 mm	1570 mm
TCW060 1xTL-D36W EB	900 mm	1270 mm
TCW060 1xTL-D18W EB	350 mm	660 mm
TCW060 1xTL-D58W HF FR	1200 mm	1570 mm
TCW060 1xTL-D36W HF	900 mm	1270 mm
TCW060 1xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFS	1000 mm	1515 mm
TCW060 1xTL5-49W HFS	1000 mm	1515 mm




TCW060

Boyutlu çizim




Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1200 mm	1570 mm
TCW060 2xTL-D58W EB	1200 mm	1570 mm
TCW060 2xTL-D18W HF	350 mm	660 mm
TCW060 2xTL-D36W HF FR	900 mm	1270 mm
TCW060 2xTL-D36W EB	900 mm	1270 mm
TCW060 2xTL-D18W EB	350 mm	660 mm
TCW060 2xTL-D58W HF FR	1200 mm	1570 mm
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1270 mm



Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFS	1000 mm	1515 mm
TCW060 2xTL5-35W HFS	1000 mm	1515 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ

Askı braketi



IPDP_TCW060i_0005-Detail photo



aksesuarlar



Stainless-steel clips for the
TCW060/059 TL-D versions.

Ordercode 88776799



Ordercode 88778199

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-15 - +25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime karşı koruma sınıfı	IP65

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	- °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ülke modeli	NO
Optik kapak/lens türü	PCP
Acil durum aydınlatması	No
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	NO
Tertibat	HF
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Birleşik paket	-
Tertibat birimi sayısı	1 unit

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	-

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray
------	------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Lamba gücü	Işık kaynağı sayısı
81379099	TCW060 1xTL-D36W HF	TL-D	36 W	1
81385199	TCW060 1xTL5-35W HFS	TL5	35 W	1
89150499	TCW060 1xTL5-49W HFS	TL5	49 W	1
89151199	TCW060 2xTL5-49W HFS	TL5	49 W	2




Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

TCW060

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
81379099	TCW060 1xTL-D36W HF	36 W
81385199	TCW060 1xTL5-35W HFS	39 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
89150499	TCW060 1xTL5-49W HFS	55 W
89151199	TCW060 2xTL5-49W HFS	108 W


Polar Wide Diagrams



IFPS_TCW060 1xTL-D18W HF-Polar Normal
(separate)

IFPS_TCW060 1xTL-D36W HF-Polar Normal
(separate)

IFPS_TCW060 2xTL-D58W HF-Polar Normal
(separate)



IFPS_TCW060 2xTL5-35W HF-Polar Normal
(separate)

