



# Éclairage fluorescent dynamisant

## MASTER TL5 ActiViva

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) produit une lumière blanche enrichie de bleu. Des études scientifiques révèlent que les lampes ActiViva procurent une sensation de vitalité et de dynamisme. Cette lampe offre un équilibre parfait entre lumière pour la vue et pour le confort. Une solution idéale pour les zones où la lumière du jour incidente est limitée. Les applications vont des écoles aux locaux industriels, en passant par les bureaux et les maisons de repos. La lampe ActiViva est utilisée dans la solution SchoolVision de Philips, qui améliore les performances des enfants.

### Avantages

- La lumière bleue renforcée influence positivement le sentiment de confort
- L'éclairage ActiViva rend les gens plus alertes, éveillés et énergiques
- Les lampes ActiViva peuvent être utilisées pour élargir la gamme de couleurs des luminaires Dynamic Lighting

### Fonctions

- Le spectre de la lumière offre un équilibre optimal entre lumière pour la vue et lumière bleue
- ActiViva Active contient 85 % de lumière bleue en plus par rapport à la lumière naturelle
- ActiViva Natural contient 25 % de lumière bleue en plus par rapport à la lumière naturelle

# MASTER TL5 ActiViva


## Application

- Espaces de travail à l'intérieur (bureaux, centres d'appels, industrie, écoles, santé, etc.), en particulier lorsqu'il est question de créer un environnement dynamisant
- ActiViva peut être utilisée pour renforcer le rythme circadien des personnes qui font les postes de nuit
- L'utilisation d'ActiViva Active dans l'éclairage indirect est conseillée lorsque des zones entières sont équipées
- ActiViva Natural peut être aisément combiné avec d'autres sources de lumière dans les installations existantes
- Pour des résultats encore meilleurs et une facilité maximale, les zones entières doivent être équipées pour le remplacement

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
ActiViva Active 54W 1SL/40					

