



Бодрящий люминесцентный свет

MASTER TL5 ActiViva

Эта лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) вырабатывает белый свет с добавлением насыщенно-голубого цвета. Научные исследования доказали, что лампы ActiViva бодрят людей и положительно сказываются на жизненном тоне. Данная лампа поддерживает оптимальный баланс между видимым светом и хорошим самочувствием. Идеальное решение для мест с ограниченным доступом к дневному свету. Применять лампу можно в школах, офисах, домах престарелых и на промышленных объектах. Лампа ActiViva применяется в программе Philips SchoolVision, улучшая показатели учеников.

Преимущества

- Лампы ActiViva Active дает больше излучения в синей части спектра, что позитивно влияет на самочувствие
- Свет ламп ActiViva делает людей более внимательными, увеличивая производительность труда
- Лампы ActiViva могут использоваться для расширения цветовой палитры в светильниках для динамического освещения

Характеристики


- При освещении оптимально сочетаются видимый свет и свет синего спектра
- Лампа ActiViva Active излучает на 85 % больше синего света по сравнению с дневным освещением
- Лампа ActiViva Natural излучает на 25 % больше синего света по сравнению с дневным освещением

MASTER TL5 ActiViva

Применение

- Внутренние помещения (офисы, call-центры, промышленные объекты, школы, больницы и поликлиники и др.), особенно там, где должна быть создана активная рабочая атмосфера
- Лампы ActiViva могут использоваться для усиления суточной активности людей, работающих в ночную смену
- Лампы ActiViva Active рекомендуется использовать в качестве отражённого освещения в зонах, где уже есть свет от других источников в достаточном объёме
- Лампы ActiViva Natural могут быть комбинированы с уже существующими световыми установками
- Для наилучших результатов и удобства основное освещение должно быть основано на ретрофитах

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
MASTER TL5 HO ActiViva Active 49W SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

