



Vastes possibilités de conception

MASTER TL5 Circulaire

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Avantages

- Tube mince de 16 mm permettant de créer des luminaires extra-plats
- Permet de réaliser de séduisantes conceptions circulaires
- Efficacité lumineuse élevée
- Bon rendu des couleurs
- Moyenne d'efficacité système plus élevée

Fonctions

- Forme circulaire parfaite
- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Conçue spécialement pour être utilisée avec un appareillage électronique
- Technologie Amalgame (55 et 60 W uniquement)

Application

- Offre les avantages de l'éclairage TL5 pour une gamme encore plus large d'applications attrayantes
- Convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles
- Le choix idéal pour les magasins, les bureaux et les espaces publics impliquant une disposition non traditionnelle
- Les lampes Amalgame 55 W et 60 W sont d'un intérêt limité pour les applications de gradation.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

