



Større designmuligheter

MASTER TL5 Circular

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Fordeler

- Slankt 16 mm rør gjør det mulig å designe ekstremt flate armaturer
- Ekstra designfrihet gjennom rotasjons-symmetri tillater å skape produkter som er symmetriske i både lysdistribusjon og form
- Høy lampe-effektivitet opp til 83 lm/W
- God fargegjengivelse

Funksjoner

- Perfekt sirkelform
- Svært effektiv trebånds lysrør
- Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger
- Kan tennes fra -15 til +50 °C
- Amalgamteknologi

Søknad

- Gir fordelene ved det kompakte TL5 konseptet til et enda bredere utvalg av attraktive og effektive bruksområder
- Passende for et bredt utvalg profesjonelle og halv-profesjonelle bruksområder
- Ideell for bruk i butikker og kontorer, offentlige områder og til sikkerhets-belysning
- Lyskilder med amalgam er mindre egnet for dimming

MASTER TL5 Circular

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR TL5-C8

Målskisse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Generell informasjon

Sokkelbase 2GX13

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 81

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform C-T5

Godkjenning og bruksområde

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.) 4 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 4 mg

Generell informasjon

MASTER TL5 Circular

Order Code	Full Product Name	Nominell levetid
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	12 000 time(r)

Order Code	Full Product Name	Nominell levetid
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korreleret fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	76 lm/W	4 210 lm
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	83 lm/W	5 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	56 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	61 kWh

