



Större designmöjligheter

MASTER TL5 Cirkel

Denna cirkelformade TL5- ljuskälla (rördiameter 16 mm) erbjuder större designflexibilitet. Det smala röret gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer och att fördela ljuset i flera riktningar. Den lämpar sig för många olika professionella och halvprofessionella användningsområden och är perfekt att använda i butiker, kontor och allmänna utrymmen med okonventionell planlösning.

Fördelar

- Rördiameter på 16 mm gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer
- Skapa tilltalande cirkelformer
- Hög lampeffektivitet
- God färgåtergivning
- Högre genomsnittlig systemeffektivitet

Funktioner

- Perfekt cirkelform
- Mycket effektiv fluorescerande beläggning med 3 band
- Avsedd för användning tillsammans med elektroniskt driftdon
- Amalgamteknik (endast 55 och 60 W)

Användning


- TL5-belysning för ännu fler användningsområden
- Passar en mängd professionella och semiprofessionella användningsområden
- Perfekt för butiker, kontor och offentliga miljöer med icke-traditionell planlösning
- Amalgamljuskällor 55 W och 60 W har begränsad lämplighet för dimring

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER TL5 Cirkel

Måttskiss



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Allmän information	
Sockel	2GX13
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	81
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	C-T5
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Nominell livslängd
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	12 000 h

Order Code	Full Product Name	Nominell livslängd
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	-

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	76 lm/W	4 210 lm
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	83 lm/W	5 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Användning och godkännande

MASTER TL5 Cirkel

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	56 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	61 kWh

