



Artırılmış tasarım olanakları

MASTER TL5 Dairesel

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

Faydaları

- İnce 16 mm tüp, son derece düz armatürlerin yaratılmasına olanak tanır
- Döner simetri yoluyla ekstra tasarım özgürlüğü hem ışık dağılımı hem tasarım açısından çok yönlü ürünlerin yaratılmasına olanak sağlar
- Yüksek ampul verimi
- İyi renksel geriverim

Özellikler

- Mükemmel dairesel şekil
- Yüksek verimli 3 bant floresan kaplama
- Özellikle elektronik tertibatla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır
- -15 ila +50°C arasında ateşlenebilir
- Amalgam teknolojisi

Uygulama


- Kompakt TL5 konseptinin tüm faydalarını, daha da geniş çekici ve verimli uygulamalarda gösterir
- Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulama için uygundur
- Mağazalar ve ofisler, kamu alanları ve güvenlik aydınlatması kullanımlarında idealdir

MASTER TL5 Dairesel

Versions



Boyutlu çizim



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

MASTER TL5 Dairesel

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,5 mg

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	evet
----------------	------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	2GX13
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar	12000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	
LSF Ön Isıtmalı 16000 sa Nominal	10 %
LSF Ön Isıtmalı 20000 sa Nominal	1 %
LSF Ön Isıtmalı 2000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 4000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 6000 sa Nominal	96 %
LSF Ön Isıtmalı 8000 sa Nominal	89 %

Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	85
Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	85
LLMF 12000 sa Nominal	77 %
LLMF 16000 sa Nominal	74 %
LLMF 2000 sa Nominal	91 %
LLMF 20000 sa Nominal	72 %
LLMF 4000 sa Nominal	87 %
LLMF 6000 sa Nominal	84 %
LLMF 8000 sa Nominal	81 %

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Biçimi	C-T5
--------------	------

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
-------------------------	-------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	25 kWh
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	25 kWh
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	25 kWh
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	44 kWh
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	44 kWh
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	61 kWh
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	61 kWh
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	66 kWh
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	66 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	0,300 A	22.3 W
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	0,300 A	22.3 W
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	0,300 A	22.3 W
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,320 A	39.9 W
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,320 A	39.9 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55.0 W
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,550 A	55.0 W
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,470 A	60.0 W
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60.0 W

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

MASTER TL5 Dairesel

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Kodlaması	Renk Sıcaklığı (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	827	Enkandesan Beyaz	2700 K	82 lm/W
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	830	Sıcak beyaz (WW)	3000 K	82 lm/W
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	840	Soğuk Beyaz	4000 K	82 lm/W
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	830	Sıcak beyaz (WW)	3000 K	83 lm/W
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	840	Soğuk Beyaz	4000 K	83 lm/W

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Kodlaması	Renk Sıcaklığı (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	830	Sıcak beyaz (WW)	3000 K	76 lm/W
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	841	Soğuk Beyaz	4100 K	76 lm/W
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	830	Sıcak beyaz (WW)	3000 K	83 lm/W
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	840	Soğuk Beyaz	4000 K	83 lm/W

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	1800 lm	1800 lm
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	1800 lm	1800 lm
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	1800 lm	1800 lm
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	3300 lm	3300 lm
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	3300 lm	3300 lm

Order Code	Full Product Name	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	4200 lm	4200 lm
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	4200 lm	4200 lm
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	5000 lm	5000 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	5000 lm	5000 lm

