



Ιδιαίτερα αποδοτικός φωτισμός φθορισμού

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει υψηλή φωτεινή απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και καλή απόδοση χρωμάτων. Έχει εφαρμογή σε γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και εσωτερικούς χώρους άθλησης.

Οφέλη

- Κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων του συστήματος και δίνει ελευθερία για το σχεδιασμό του φωτιστικού
- Τα μήκη του λαμπτήρα επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση σε συστήματα μονάδων οροφής
- Υψηλή απόδοση λαμπτήρα και φωτιστικού

Χαρακτηριστικά

- 40% πιο λεπτός και 5 εκ. πιο κοντός από τους αντίστοιχους λαμπτήρες TL-D
- Υψηλή απόδοση λαμπτήρα έως 104 lm/W
- Ειδικά σχεδιασμένος για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα
- Η μέγιστη φωτεινή ροή επιτυγχάνεται στους 35 °C κατά προσέγγιση σε θέση ελεύθερης λειτουργίας

Εφαρμογή


- Ideally suited for recessed, surface-mounted and suspended luminaires in applications like offices, shops, schools, public buildings and industry (low ceiling), wherever high-quality, energy-effective lighting is required

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα G5

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Σχήμα λαμπτήρα T5

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,2 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων - CCT (ονομαστική)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1.200 lm
63946255	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40	0,44	0,403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	82	96 lm/W	2.675 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
63946255	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40	0,170 A	28,1 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
63946255	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40	29 kWh

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

