



Iluminación fluorescente muy eficiente

MASTER TL5 High Efficiency

Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) posee una gran eficacia lumínica, que da como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara High Efficiency TL5 ofrece un excelente mantenimiento lumínico y una buena reproducción de color. Las áreas de aplicación son oficinas, industrias, edificios públicos y de gobierno, escuelas, hospitales e iluminación de deportes de interior.

Beneficios

- Permite la miniaturización del sistema y la máxima libertad de diseño de la luminaria
- Las longitudes de la lámpara permiten una adaptación sencilla a los sistemas de módulos de techo
- Gran eficacia de la lámpara y eficiencia de la luminaria

Características

- Un 40 % más delgadas y 5 cm más cortas que las lámparas TL-D equivalentes
- Gran eficacia de la lámpara de hasta 104 lm/W
- Diseñada específicamente para funcionar con control electrónico
- La máxima producción de luz se alcanza aproximadamente a los 35 °C en cualquier posición de funcionamiento

Aplicaciones

- Resultan ideales para luminarias empotradas, montadas sobre superficies y suspendidas en aplicaciones, como oficinas, comercios, escuelas, edificios públicos e industrias (techo bajo), donde se necesita iluminación de gran calidad y eficiencia energética

MASTER TL5 High Efficiency

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

