



Magas hatásfokú fénycsöves világítás

MASTER TL5 High Efficiency

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

Előnyök

- Lehetővé teszi a világítási rendszer méretének csökkentését, illetve maximális szabadságot biztosít a világítótestek formatervezésében
- A lámpahosszúság egyszerű beszerelést tesz lehetővé mennyezeti modulrendszerek esetén is
- Magas hatásfokú lámpa és világítótest

Szolgáltatások

- 40%-kal vékonyabb és 5 cm-rel rövidebb az azonos teljesítményű TL-D lámpáknál
- Magas, akár 104 lm/W-os lámpahatásfok
- Kifejezetten elektronikus szerelvénnel történő használathoz készül
- Maximális fénykibocsátás körülbelül 35 °C hőmérsékleten, szabad égőjű helyzetben

Alkalmazás


- Ideálisan alkalmazható süllyesztett, felületre szerelt és függesztett lámpatestekhez irodákban, üzletekben, iskolákban, középületekben és ipari létesítményekben, ill. ahol nagyon jó minőségű, energiahatékony megvilágításra van szükség

MASTER TL5 High Efficiency

Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions



LPPR TL5-HE8

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat G5

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T5

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges) 1,2 mg

Technikai adatok

MASTER TL5 High Efficiency

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1 200 lm
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	82	80 lm/W	1 125 lm
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	82	90 lm/W	2 500 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,165 A	14,0 W
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,170 A	28,1 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	14 kWh
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	29 kWh

