



's Werelds meest efficiënte fluorescentieverlichting

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Voordelen

- Tot 10% energiebesparing door eenvoudig de lamp te vervangen
- Dezelfde lichtkwaliteit in vergelijking met MASTER TL5 HE-lampen
- Alle voordelen van normale TL5-lampen

Kenmerken

- Hoog lamprendement van maximaal 114 lm/W
- Tot 10% lager vermogen vergeleken met standaard MASTER TL5 HE-lampen
- Fluorescentielicht met Super 80-kwaliteit

Toepassing

- Ideaal geschikt voor inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen in bijv. kantoren, winkels, scholen, openbare gebouwen en industrie (lage plafonds) waar energiezuinige verlichting van hoge kwaliteit vereist is

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Waarschuwingen en veiligheid


- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



LPPR TL5HEECO PHL

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg

Gegevens lichttechniek

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500881281	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	82	92 lm/W	1.150 lm
8711500880017	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	80	103 lm/W	2.520 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500881281	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	12,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500880017	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25,4 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500881281	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500880017	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	26 kWh

