



Cel mai eficient iluminat fluorescent din lume

MASTER TL5 Eco Eficiență înaltă

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lămpi în parte. Lampa L5 HE Eco asigură o menținere a fluxului luminos și o excelentă redare a culorilor. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Beneficii

- Economii de energie de până la 10 % prin simpla schimbare a lămpii
- Aceeași calitate a luminii în comparație cu lămpile MASTER TL5 HE
- Toate avantajele lămpilor TL5 obișnuite

Caracteristici

- Eficacitate mare a lămpii, de până la 114 lm/W
- Reducerea puterii cu până la 10 % în comparație cu lămpile standard MASTER TL5 HE
- Calitate a luminii fluorescente Super 80

Cerere


- Ideale în corpuri de iluminat încastate, aparente sau suspendate, utilizate în birouri, magazine, școli, instituții publice și în industrie, oriunde este necesară o iluminare de calitate cu consum redus de energie

MASTER TL5 Eco Eficiență înaltă

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Funcționare și sistem electric	
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
88081600	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	82	92 lm/W	1.150 lm
82589300	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	80	103 lm/W	2.520 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Order Code	Full Product Name	Consum de curent
88081600	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	12,5 W	82589300	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25,4 W

MASTER TL5 Eco Eficiență înaltă

Aprobare și aplicație

		Consum de energie kWh/ 1000 h
Order Code	Full Product Name	
88081600	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	13 kWh

		Consum de energie kWh/ 1000 h
Order Code	Full Product Name	
82589300	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	26 kWh

