



La combinaison idéale entre durée de vie ultralongue et efficacité très élevée

MASTER TL5 Haute Efficacité Xtra Eco

La lampe TL5 Haute Efficacité Xtra Eco (diamètre de tube de 16 mm) offre une combinaison idéale entre durée de vie extrêmement longue et économies d'énergie supplémentaires à travers le simple remplacement individuel des lampes HE TL5, sans transiger sur la qualité élevée de l'éclairage.

Avantages

- La durée de vie plus longue du produit est synonyme de coûts de maintenance réduits et facilite le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé, tout en réduisant les déchets et les frais d'élimination.
- Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie
- La même qualité de lumière que celle offerte par les lampes MASTER TL5 HE

Fonctions

- Efficacité élevée des lampes jusqu'à 114 lm/W
- Jusqu'à 10 % de réduction de la consommation d'énergie et une durée de vie deux fois plus longue que les lampes MASTER TL5 HE standard

Application


- Toutes les applications actuelles des lampes TL5 HE, telles que les bureaux, les écoles, les supermarchés, l'industrie

MASTER TL5 Haute Efficacité Xtra Eco

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

