




Idealne połączenie bardzo dużej trwałości użytkowej i najwyższej sprawności

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Światłówka TL5 High Efficiency Xtra Eco (o średnicy bańki 16 mm) stanowi najlepsze połączenie długiego okresu przydatności do eksploatacji i energooszczędności. Można nią zastąpić starsze światłówki TL5 HE, nie tracąc wysokiej jakości światła.

Korzyści

- Większa trwałość użytkowa obniża koszty konserwacji i umożliwia zastąpienie wymiany indywidualnej wymianą grupową. Dodatkowe korzyści to mniejsza liczba odpadów i niższe koszty utylizacji.
- Do 10% zaoszczędzonej energii
- Taka sama jakość światła jak w lampach MASTER TL5 HE

Cechy


- Wysoka skuteczność świetlna lamp (do 114 lm/W)
- Do 10% niższe zużycie prądu i dwukrotnie większa żywotność w porównaniu ze standardowymi lampami MASTER TL5 HE

Wniosek


- Wszystkie dotychczasowe zastosowania lamp TL5 HE, np. biura, szkoły, supermarkety, zakłady przemysłowe

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/840 1SL	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

