

Идеальное сочетание сверхдолгого срока службы и высочайшей производительности

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Лампа TL5 High Efficiency Xtra Eco (диаметр трубки 16 мм) предлагает идеальное сочетание сверхдолгого срока службы и дополнительной экономии энергии за счет простой замены ламп TL5 HE без потери высокого качества освещения.

Преимущества

- Более долгий срок службы снижает расходы на техобслуживание и способствует переходу от единичной к групповой замене ламп, в то же время сокращая расходы на утилизацию.
- Энергосбережение до 10 %
- Качество освещения аналогично лампам MASTER TL5 HE

Характеристики


- Высокая эффективность лампы, до 114 лм/Вт
- Снижение потребляемой мощности до 10 %, срок службы в два раза больше по сравнению со стандартными лампами MASTER TL5 HE

Применение

- Везде, где применяется TL5 HE: офисы, школы, супермаркеты, промышленные объекты

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/830 1SL	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/830 1SL	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/840 1SL	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm
MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840 1SL	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm
MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/830 1SL	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

