



Самое яркое в мире люминесцентное освещение

MASTER TL5 High Output

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) обеспечивает мощную светоотдачу. Модель TL5 НО оптимизирована для решений с высокой светоотдачей и обеспечивает превосходные показатели цветопередачи и стабильности светового потока. Области применения варьируются от офисов и промышленных зон до школ и магазинов.

Преимущества

- Допускают миниатюризацию системы и даруют свободу творчества изготовителям светильников
- Длина ламп позволяет легко монтировать средства освещения в модульные потолочные системы
- Оптимально для установки в местах, где требуется мощный световой поток
- Почти постоянный уровень светоотдачи с отличной стабильностью светового потока
- Хороший коэффициент цветопередачи

Характеристики

- На 40% тоньше ламп TL-D
- Создана для излучения мощного светового потока и уменьшения размеров системы
- Высокоэффективное трехполосное люминесцентное покрытие в сочетании с предварительным покрытием
- Разработана специально для использования вместе с ЭПРА и отлично работает с уменьшением яркости света
- Максимальная светоотдача достигается при температуре примерно 35°C при свободном горении, если используется электронный драйвер с функцией отсечки светового пучка
- Может включаться при температуре окружения -15 до +50°C

MASTER TL5 High Output

Применение

- Сочетание компактных размеров и сильного светового потока модели MASTER TL5 HO предлагает удивительные возможности архитектурного освещения и индивидуальных решений
- Практичное решение для освещения пространств с высокими потолками в магазинах, промышленных зонах и универмагах
- Сильный световой поток дает оптимальный результат при использовании в элегантных подвесных кронштейнах и установленных на мебели светильниках в офисах, рабочих помещениях, ресторанах и у стоек регистрации

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR TL5-HO8

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

MASTER TL5 High Output

