

PHILIPS

Lighting



Dünyanın en parlak floresanlı aydınlatması

MASTER TL5 HO

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Faydaları

- Sistemlerde küçülme sağlar ve armatür tasarımında maksimum özgürlük verir
- Modül sistemlerine kolay uyan ampul uzunlukları
- Yüksek ışıksal akı gereken tesisatlar için optimize edilmiştir
- Mükemmel lümen elde edimi ile neredeyse sabit lümen seviyesi
- İyi renksel geriverim

Özellikler

- Mevcut TL-D ampullerinden %40 daha ince
- Yüksek lümen çıkışı ve sistem minyatürleştirme için tasarlanmıştır
- Ön kaplama ile birlikte yüksek verimli 3-band floresan kaplama
- Düşük cıva miktarı
- Özellikle elektronik üniteli operasyonlar için tasarlanmıştır ve dim etme için çok uygundur
- Ek elektrot ısıtma kullanmaksızın bir HF elektronik balast kullanılırsa her yanma pozisyonunda yaklaşık 35°C'de maksimum lümen çıkışı
- -15°'den +50°C'ye kadar ateşlenebilir
- Ampulün geri dönüşümlü olduğunu gösteren yeşil alt plakaya sahiptir

MASTER TL5 HO


Uygulama

- Kompakt TL5 ampulü ve HO yüksek lümen paketlerinin birleşimi, mimari aydınlatmalar ve özel çözümler için fırsatlar sunar
- Endüstride, dükkan ve büyük mağazalarda yüksek tavanlı aydınlatmalarla ekonomik çözümler sağlar
- TL5 ampule değişim; ofisler, iş yerleri, restoranlar ve resepsiyon alanlarının dekoratif avizelerinde ve mobilyaya monte edilmiş aydınlatmalarında mükemmel sonuç verir

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodlaması	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	0,44	0,403	Sıcak Beyaz (WW)	3000 K	82	89 lm/W	4.375 lm
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	0,38	0,38	Soğuk Beyaz (CW)	4000 K	80	83 lm/W	4.500 lm
71047555	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	0,313	0,337	Soğuk Gün Işığı	6500 K	82	79 lm/W	6.300 lm

MASTER TL5 HO

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç Tüketimi
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	0,255 A	49,3 W
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	0,455 A	54,4 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç Tüketimi
71047555	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	0,530 A	79,8 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	50 kWh
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	55 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
71047555	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	80 kWh

