



Là đèn huỳnh quang sáng nhất thế giới

MASTER TL5 High Output

Đèn tuýp TL5 (đường kính ống 16 mm) cho mức độ sáng cao. Đèn TL5 HO được tối ưu hóa để lắp đặt cho các thiết bị đòi hỏi độ sáng cao và khả năng bảo toàn quang thông tuyệt vời, độ hoàn màu tốt. Các lĩnh vực ứng dụng đa dạng, từ văn phòng, công nghiệp, trường học đến cửa hàng bán lẻ.

Lợi ích

- Người dùng có thể thu nhỏ hệ thống chiếu sáng hoặc tùy ý thiết kế không giới hạn
- Độ dài đèn giúp lắp vào hệ thống đèn trần kiểu mô-dun một cách dễ dàng
- Tối ưu hóa cho các thiết bị chiếu sáng cần thông lượng cao
- Quang thông gần như được bảo toàn trọn vẹn suốt thời gian sử dụng
- Độ hoàn màu tốt

Tính năng

- Mỏng hơn 40% so với đèn TL-D
- Được thiết kế cho độ sáng cao và hệ thống thu nhỏ
- Lớp phủ huỳnh quang 3 dải tần hiệu quả cao kết hợp với lớp tráng lót
- Thiết kế đặc biệt để hoạt động với bộ điều khiển điện tử và tính năng điều chỉnh độ sáng rất đặc dụng
- Mức độ sáng đầu ra tối đa đạt được ở khoảng 35°C với vị trí lắp đặt tự do khi sử dụng bộ điều khiển điện tử có tính năng ngắt
- Có thể kích sáng trong khoảng nhiệt độ từ -15 đến +50°C

Ứng dụng


- Kiểu dáng nhỏ gọn như đèn compact, nhưng có quang thông cao như MASTER TL5 HO, rất phù hợp cho chiếu sáng kiến trúc và các hệ thống chiếu sáng tùy chỉnh
- Là giải pháp chiếu sáng tiết kiệm, dùng để chiếu sáng trần cao trong các cửa hiệu, cửa hàng bách hóa và nhà xưởng
- Quang thông cao mang lại hiệu quả trang trí tối ưu cho đèn treo và đèn chiếu sáng gắn trên nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà hàng và quầy lễ tân

MASTER TL5 High Output

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

