



Teplotně nezávislé zářivkové osvětlení

MASTER TL5 High Output TOP

Tyto zářivky TL5 HO (průměr trubice 16 mm) nabízejí stálou úroveň osvětlení nezávislou na výkyvech teploty, což z nich činí vynikající řešení pro použití v teplých prostorách. Zářivky TL5 HO TOP lze provozovat na stejných systémech jako zářivky MASTER TL5 HO. Vynikající řešení pro teplé prostory, jako jsou neklimatizované sklady, apod.

Výhody

- Stálá úroveň světla v širokém rozmezí teplot (20–75 °C) a vynikající jmenovitý světelný tok
- Optimalizováno pro instalace vyžadující vysoký světelný tok zejména za vysokých teplot (nad 40 °C)
- Možnost miniaturního provedení a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel
- Modernizace současných bezamalgámových zářivek TL5 HO

Vlastnosti

- Světelný tok nad 90 % maximální hodnoty při okolních teplotách v rozmezí 20 až 75 °C díky použití amalgámu
- Stmívatelnost až na 30 % jmenovitého světelného výkonu
- Okamžitý znovuzápal a dobré rozsvícení v porovnání s vysokotlakými výbojkami díky pomocným amalgámům na obou koncích zářivky
- Možnost zapálení v teplotním rozmezí –15 až +75 °C

Aplikace


- Architektonické osvětlení a zakázková řešení díky kompaktní velikosti zdroje a vysokému světelnému toku zejména v teplejších podmínkách (nad 40 °C)
- Ekonomická řešení s osvětlením pro vysoké stropy v maloobchodech a průmyslu
- Obzvláště vhodné pro nepřímé osvětlení v kancelářích, kde je vyžadován vyšší světelný tok
- Estetická závěsná, uzavřená a na nábytek montovaná svítidla v kancelářích, dílnách, restauracích a recepcích

MASTER TL5 High Output TOP

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

