



Zářivkové osvětlení s dlouhou životností

MASTER TL5 High Output Xtra

Tyto TL5 zářivky (průměr trubice 16 mm) kombinují výhody zářivek TL5 High Output (zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro použití v oblastech vyžadujících vysoký světelný výkon a nabízejí vynikající světelný tok a barevné podání) s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Výsledkem jsou extrémně nízké náklady na údržbu a úspora nákladů na drahé kusové výměny. Hlavními oblastmi použití jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje nebo narušením provozu při výměně.

Výhody

- Delší životnost a menší počet předčasných poruch znamenají nižší náklady na údržbu a usnadňují přechod z kusové na hromadnou výměnu
- Méně odpadu a nákladů na likvidaci
- Možnost miniaturizace systému a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel

Vlastnosti

- Výrazné snížení předčasných poruch díky pokročilé technologii pro dlouhou životnost
- Extrémně dlouhá životnost
- Navrženo pro vysoký světelný tok a miniaturní provedení (o 40 % tenčí než TL-D zářivky)
- Dosažení maximálního světelného toku při teplotě přibližně 35 °C při volném svícení, je-li použit elektronický předřadník s funkcí odpojení
- Nízký obsah rtuti

Aplikace


- Tam, kde jsou vysoké náklady na údržbu, tzn. vysoké stropy nebo jiná obtížně dostupná místa
- Obchodní domy, supermarkety, sklady, výrobní haly a veřejné prostory, jako jsou parkoviště a nádraží

MASTER TL5 High Output Xtra

Varování a bezpečnost

- Nejdelší životnost zajišťují předřadníky Philips HF Xtreme.
- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

