



Se farger på en naturlig måte

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Denne TL5 High Output-lyskilden (tubediameter på 16 mm) har utmerket fargegjengivelse (CRI $\geq$ 90). Dette gjør at fargene blir gjengitt på en naturtro måte, og de virker dypere og varmere slik de gjør i dagslys. Den kan brukes på steder der fargegjengivelse er helt avgjørende, f.eks. i trykkeribransjen, på biblioteker, museer, sykehus og i butikker (smykker, blomster, klær, tekstiler, skinn, tepper).

Fordeler

- Tillater miniaturisering av system og maksimal frihet i armaturdesign, og lampelengdene er definert for lett installasjon i takmodul-systemer
- Meget god opprettholdelse av lyskvalitet og lumenpakke (gjennom levetiden)
- Utmerket fargegjengivelse

Funksjoner

- 40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper
- Høyeffektiv multi-bånd fluorescerende belegg kombinert med 'PreCoat' og høy lampe last
- Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming
- Maksimal lysmengde oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes
- Kan tennes fra -15° til +50°C

Søknad

- Brukes der hvor høy grad av farge-gjenkjennelse trengs; førstehjelp og behandlingsrom på sykehus, trykkerier, gullsmeder, tannleger, frisører, museer, butikker og annet

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

