



Nejúčinnější a nejjasnější zářivkové osvětlení na světě

MASTER TL5 High Output Eco

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Výhody

- Úspora až 10 % energie jednoduchou výměnou zářivek
- Stejná kvalita osvětlení jako u zářivek MASTER TL5 HO
- Všechny výhody běžných zářivek TL5

Vlastnosti

- Vysoká účinnost až 109 lm/W
- Až 10% snížení příkonu v porovnání se standardními zářivkami MASTER TL5 HO

Aplikace

- Ekonomické řešení pro osvětlení obchodů s vysokými stropy, průmyslových prostor a obchodních ploch
- Díky vysokému světelnému toku jsou tyto zářivky vhodné do závěsných svítidel v kancelářích, restauracích či recepcích

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER TL5 High Output Eco

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Jmenovitá náhradní barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	-	-	Teplá bílá (WW)	3000 K	85 lm/W
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	92 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	0,300 A

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	0,260 A

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	46 kWh

MASTER TL5 High Output Eco

