



Philips MASTER TL5 ECO ALTO FLUJO (HO)

MASTER TL5 ECO ALTO FLUJO (HO)

Esta lámpara TL5 extraordinariamente eficiente (16 cm de diámetro de tubo) ahorra una cantidad considerable de energía mediante una sencilla sustitución lámpara por lámpara. La lámpara TL5 HO eco está optimizada para instalaciones que requieren una elevada potencia lumínica y ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción del color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

Beneficios

- Hasta un 10% de ahorro energético con solamente cambiar la lámpara
- Idéntica calidad de luz que las lámparas MASTER TL5 HO
- Todas las ventajas de las lámparas TL5 convencionales

Características

- Elevada eficacia de hasta 109 lm/W
- Reducción de la potencia de hasta un 10% en comparación con las lámparas MASTER TL5 HO estándar

Aplicaciones

- Solución de ahorro energético idóneo para aplicaciones donde se requiere mayor cantidad de luz como por ejemplo: Luminarias de iluminación indirecta, efectos de iluminación indirecta, o aplicaciones de techos altos.
- Resultan idóneas para tiendas, edificios públicos, oficinas, aplicaciones industriales (Naves-almacenes, industria de procesos, automoción.)

MASTER TL5 ECO ALTO FLUJO (HO)

Advertencias y seguridad

- Una reducción en el consumo energético solo se consigue con equipo controlado por corriente.
- Las lámparas funcionan perfectamente con equipos controlados por potencia, pero en esos casos el flujo luminoso puede ser hasta un 10% mayor.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

