



Maailman tehokkain ja kirkkain loistelamppu

MASTER TL5 High Output Eco

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Hyödyt

- Jopa 10 %:n energiansäästö vain lampunvaihdoilla
- Vastaava valonlaatu kuin MASTER TL5 HO -lampuilla
- Kaikki tavallisten TL5-lamppujen edut

Ominaisuudet

- Suuri lampputeho, jopa 106 lm/W
- Jopa 10%:ia energiansäästöä verrattuna MASTER TL5 HO -vakiovalaisimiin

Käyttökohteet

- Tarjoaa kustannustehokkaan valaistusratkaisun myymälöiden ja teollisuuden korkeisiin kattoihin
- Korkea valovirta antaa optimaalisen tuloksen ripustusasennettavissa valaisimissa sekä mm. huonekaluihin asennetuissa valaisimissa – toimistoissa, työhuoneissa, ravintoloissa sekä vastaanotoissa

MASTER TL5 High Output Eco

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Versions



LPPR TL5ECO PHL

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
20=24W/830 UNP/40					

