



L'illuminazione fluorescente più efficiente e brillante al mondo

MASTER TL5 High Output Eco

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Vantaggi

- Fino al 10% di risparmio energetico sostituendo semplicemente la lampada
- La medesima qualità della luce rispetto alle lampade MASTER TL5 HO
- Tutti i vantaggi delle normali lampade TL5

Caratteristiche

- Efficienze elevate della lampada fino a 109 lm/W
- Fino al 10% di riduzione della potenza rispetto alle lampade standard MASTER TL5 HO

Applicazione


- Tutte le tradizionali applicazioni di T5 HO (supermercati, uffici, altezze elevate) dove il risparmio energetico e la qualità dell'illuminazione sono determinanti

MASTER TL5 High Output Eco

Versions



Disegno tecnico



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40 | 17 mm | 1449,0 mm | 1456,1 mm | 1453,7 mm | 1463,2 mm |

