



Najbardziej energooszczędne i najjaśniejsze świetlówki na świecie

MASTER TL5 HO Eco

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Lampa TL5 HO Eco została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Korzyści

- Oszczędność energii do 10% przez zwykłe zastąpienie tradycyjnych lamp
- Taka sama jakość światła, jak w lampach MASTER TL5 HO
- Wszystkie zalety zwykłych świetlówek TL5

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna lamp (do 109 lm/W)
- Do 10% mniejsze zużycie energii w porównaniu ze standardowymi lampami MASTER TL5 HO

Zastosowanie

- Bardzo ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w wysokich pomieszczeniach: sklepach, przemyśle, hipermarketach
- Wyoski strumień świetlny sprawia iż lampa ta doskonale nadaje się do opraw zwieszanych i mocowanych bezpośrednio w aplikacjach biurowych, warsztatach, restauracjach

MASTER TL5 HO Eco

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

