



Der beste Schritt zur Energieeinsparung

MASTER TL5 HO EcoPlus

TL5 High Output EcoPlus-Lampe mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet durch den einfachen Ersatz der TL5 HO Eco-Lampen zusätzliche Energieeinsparungen bei nur geringfügig reduzierter Lichtabstrahlung. Die hervorragende Lichtstromstabilität, die Lebensdauer und die Farbwiedergabe der TL5 bleiben vollkommen unbeeinträchtigt.

Vorteile

- Bis zu 20% Energieeinsparung im Vergleich zu TL5 HO
- Gleiche Lichtqualität wie MASTER TL5 HO-Lampen
- Alle Vorteile normaler TL5-Lampen

Merkmale

- Hohe Lichtausbeute von bis zu 107 lm/W
- Maximaler Lichtstrom bei 35 °C
- Zündtemperaturbereich von -15 bis +50 °C

Anwendung


- Für alle gegenwärtigen Innenanwendungen der TL5 HO ohne Dimmen
- Für die Beleuchtung von Büros, Schulen, Supermärkte und industriellen Einrichtungen mit Raumtemperaturen über 20°C

MASTER TL5 HO EcoPlus

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
EcoPlus 44=54W/830					
UNP/40					

