




L'étape ultime en matière d'économies d'énergie avec TL5 Flux renforcé

MASTER TL5 HO EcoPlus

La lampe TL5 Flux renforcé EcoPlus (diamètre de tube de 16 mm) offre des économies d'énergie supplémentaires à travers le simple remplacement individuel des lampes TL5 HO Eco, au détriment du flux lumineux très légèrement réduit. Le maintien du flux lumineux, la durée de vie et le rendu des couleurs de la lampe TL5 sont quant à eux assurés. Les applications vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les établissements scolaires et les commerces.

Avantages

- Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie en remplaçant simplement la lampe
- La même qualité de lumière que celle offerte par les lampes MASTER TL5 HO
- Tous les avantages des lampes TL5 ordinaires

Fonctions

- Efficacité élevée des lampes jusqu'à 107 lm/W
- Une réduction de l'énergie pouvant atteindre 20 % par rapport aux lampes MASTER TL5 HO standard et 10 % par rapport aux lampes TL5 HO Eco

Application


- Toutes les applications d'intérieur actuelles avec lampes TL5 HO à intensité non réglable, telles que les bureaux, établissements scolaires, supermarchés, sites industriels avec des températures ambiantes supérieures à 20 °C (correspondant à des températures de la lampe de plus de 25-30 °C)
- Déconseillée pour une utilisation comportant un flux d'air important autour des lampes

MASTER TL5 HO EcoPlus

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm
EcoPlus 66=80W/840					
UNP/40					

