



Il massimo in termini di risparmio energetico grazie a TL5 High Output

MASTER TL5 High Output EcoPlus

La lampada TL5 High Output EcoPlus (tubo diametro 16 mm) offre risparmi energetici elevati tramite una semplice sostituzione lampada con lampada delle lampade TL5 HO Eco, a fronte di una leggera riduzione dell'emissione luminosa e di nessun compromesso in termini di eccellente mantenimento lumen, durata e resa dei colori di TL5. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Vantaggi

- Fino al 20% di risparmio energetico sostituendo semplicemente la lampada
- La medesima qualità della luce delle lampade MASTER TL5 HO
- Tutti i vantaggi delle normali lampade TL5

Caratteristiche

- Efficienze elevate della lampada fino a 107 lm/W
- Fino al 20% di riduzione della potenza rispetto alle lampade standard MASTER TL5 HO e fino al 10% rispetto alle lampade TL5 HO Eco

Applicazione

- Tutte le applicazioni per interni TL5 HO non regolabili esistenti, ad esempio uffici, scuole, supermercati, impianti industriali con temperature superiori a 20°C (equivalenti a temperature intorno alla lampada di 25-30 °C)
- Si sconsiglia l'uso in presenza di forti flussi d'aria intorno alle lampade

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Disegno tecnico

| Product | D | A | B | B | C |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40 | 17 mm | 1449.0 mm | 1456.1 mm | 1453.7 mm | 1463.2 mm |

TL5 HO EcoPlus 41=49W/830

