




De ultieme stap in energiebesparing met TL5 High Output

MASTER TL5 High Output EcoPlus

De TL5 High Output EcoPlus-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt extra energiebesparingen via eenvoudige individuele lampvervanging van TL5 HO Eco-lampen, ten koste van een licht verminderde lichtopbrengst. Er worden geen compromissen gedaan aan het lumenbehoud, de levensduur en de kleurweergave van de uitstekende TL5 Eco-lamp. Toepassingsgebieden lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Voordelen

- Tot 20% energiebesparing door eenvoudig de lamp te vervangen
- Dezelfde lichtkwaliteit als die van MASTER TL5 HO-lampen
- Alle voordelen van normale TL5-lampen

Kenmerken


- Hoog lamprendement van maximaal 107 lm/W
- Tot 20% lager vermogen vergeleken met standaard MASTER TL5 HO-lampen en tot 10% vergeleken met TL5 HO Eco-lampen

Toepassing

- Alle huidige niet-dimbare TL5 HO-binnentoepassingen zoals kantoren, scholen, supermarkten, industriegebouwen met ruimtetemperaturen boven 20 °C (dat betekent temperaturen rondom de lamp van meer dan 25-30 °C)
- Niet aanbevolen voor gebruik waar een sterke luchtstroming bestaat rondom de lampen


MASTER TL5 High Output EcoPlus

Versions



G5, T5

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm
EcoPlus 66=80W/840					
UNP/40					

